



AS-Interface kettős induktív érzékelő pneumatikus működtetőkhöz

ASI-MODUL T4 AKTIV 2X2E M12

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés

No scale drawing available



Termékjellemzők

Kapcsolási távolság	[mm]	4
---------------------	------	---

Elektromos adatok

Üzemi feszültség	[V]	26,5...31,6 DC
------------------	-----	----------------

Áramfelvétel	[mA]	< 140
--------------	------	-------

Érzékelési tartomány

Kapcsolási távolság	[mm]	4
---------------------	------	---

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet	[°C]	-20...70
------------------------	------	----------

Védettség		IP 67
-----------	--	-------

Tesztek / engedélyek

EMC	EN 50081-1	
	EN 61000-6-2	

AS-i jellemzők

AS-i I/O konfiguráció	[hex]	7
-----------------------	-------	---

AS-i ID kód	[hex]	F
-------------	-------	---

AS-i tanúsítvány		15101
------------------	--	-------

Adatbit kiosztása	leírás	Sensor 1	Sensor 2	Dateneingang I1 (Pin 4)	Dateneingang I2 (Pin 2)
-------------------	--------	----------	----------	----------------------------	----------------------------

Mechanikai adatok

Anyagok	PBT; PC
---------	---------

Kijelzők / kezelési egységek

Kijelző	üzem / működés	1 x LED, zöld
	működés	1 x LED, piros

**AS-Interface kettős induktív érzékelő pneumatikus működtetőkhöz**

ASI-MODUL T4 AKTIV 2X2E M12


Megjegyzések

Csomagolási egység

1 db

Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A; öntött test: rozsdamentes acél

**Csatlakozás****Elektrischer Anschluss**

1	AS-i+
3	AS-i-

Elektromos csatlakozás - dugó

Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A; öntött test: rozsdamentes acél

**Eingänge**

1	Sensorversorgung L+
2	Dateneingang 2 adat bit D3
3	Sensorversorgung L-
4	Dateneingang 1 adat bit D4