


**AS-Interface kettős inductív érzékelő pneumatikus működtetőkhöz**

DUAL SENSOR T4 2SI M12

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés

Alternatív termékek: AC2315

Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!



1 érzékelő 1  
2 érzékelő 2

**Termékjellemzők**

|                     |      |              |
|---------------------|------|--------------|
| Kapcsolási távolság | [mm] | 4            |
| Méret               | [mm] | 55 x 60 x 35 |

**Elektromos adatok**

|                  |     |                |
|------------------|-----|----------------|
| Üzemi feszültség | [V] | 26,5...31,6 DC |
|------------------|-----|----------------|

**Érzékelési tartomány**

|                     |      |   |
|---------------------|------|---|
| Kapcsolási távolság | [mm] | 4 |
|---------------------|------|---|

**Környezeti körülmények**

|                        |      |          |
|------------------------|------|----------|
| Környezeti hőmérséklet | [°C] | -20...70 |
| Védettség              |      | IP 67    |

**AS-i jellemzők**

|                       |       |   |
|-----------------------|-------|---|
| AS-i I/O konfiguráció | [hex] | 7 |
|-----------------------|-------|---|



## AS-Interface kettős induktív érzékelő pneumatikus működtetőkhöz

DUAL SENSOR T4 2SI M12

|                  |       |       |
|------------------|-------|-------|
| AS-i ID kód      | [hex] | F     |
| AS-i tanúsítvány |       | 15102 |

### Mechanikai adatok

|                |                            |
|----------------|----------------------------|
| Beépítés módja | nem süllyesztve beépíthető |
| Méret          | [mm] 55 x 60 x 35          |
| Anyagok        | PBT                        |

### Kijelzők / kezelési egységek


|         |                    |                |
|---------|--------------------|----------------|
| Kijelző | kapcsolási állapot | 2 x LED, sárga |
|---------|--------------------|----------------|

### Megjegyzések

|                    |      |
|--------------------|------|
| Csomagolási egység | 1 db |
|--------------------|------|

### Elektromos csatlakozás - dugó

Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A; záró: rozsdamentes acél (1.4305 / 303)



### Csatlakozás

