


AS-Interface kettős inductív érzékelő pneumatikus működtetőkhöz

DUAL SENSOR T6 2SI 2DO T M12

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés

Alternatív termékek: AC2317

Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!



- 1 érzékelő 1
2 érzékelő 2

**Termékjellemzők**

Kapcsolási távolság	[mm]	4
Méret	[mm]	55 x 60 x 35

Elektromos adatok

Üzemi feszültség	[V]	26,5...31,6 DC
------------------	-----	----------------

Érzékelési tartomány

Kapcsolási távolság	[mm]	4
---------------------	------	---

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet	[°C]	-20...70
Védettség		IP 67



AS-Interface kettős induktív érzékelő pneumatikus működtetőkhöz

DUAL SENSOR T6 2SI 2DO T M12

Tesztek / engedélyek		
EMC	EN 50081-1	
	EN 61000-6-2	

AS-i jellemzők		
AS-i I/O konfiguráció	[hex]	7
AS-i ID kód	[hex]	F
AS-i tanúsítvány		15101


Mechanikai adatok		
Beépítés módja		nem süllyesztve beépíthető
Méreték	[mm]	55 x 60 x 35
Anyagok		PBT; PC

Kijelzők / kezelési egységek		
Kijelző	üzem / működés	1 x LED, zöld
	működés	1 x LED, piros

Megjegyzések		
Csomagolási egység		1 db

Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A; öntött test: rozsdamentes acél



Csatlakozás

Ausgänge

2	kapcsoló kimenet 2 +
3	külső feszültség -
4	kapcsoló kimenet 1 +

Elektromos csatlakozás - dugó

Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A; öntött test: rozsdamentes acél



Elektrischer Anschluss

1	AS-i+
3	AS-i -