




AS-Interface kettős induktív érzékelő pneumatikus működtetőkhöz

DUAL SENSOR T5 2SI 1DO T M12



- 1 érzékelő 1
- 2 érzékelő 2




Termékjellemzők		
Elektromos kivitel		AS-i
Kapcsolási távolság	[mm]	4
Méretetek	[mm]	55 x 60 x 35
Elektromos adatok		
Üzemi feszültség	[V]	26,5...31,6 DC; ("2-es osztályú tápegység" cULus szerint)
Áramfelvétel	[mA]	< 160
Kimenetek		
Elektromos kivitel		AS-i
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC	[mA]	100
Rövidzárlat-biztos		igen
Érzékelési tartomány		
Kapcsolási távolság	[mm]	4



AS-Interface kettős induktív érzékelő pneumatikus működtetőkhöz

DUAL SENSOR T5 2SI 1DO T M12


Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-20...70
Védettség		IP 67
Tesztek / engedélyek		
EMC	EN 50295	
	EN 61000-6-2	
MTTF	[év]	394
AS-i jellemzők		
AS-i verzió		2.1
Bővített címző üzemmód		nem
AS-i I/O konfiguráció	[hex]	7
AS-i ID kód	[hex]	F.F
AS-i tanúsítvány		75003
Mechanikai adatok		
Súly	[g]	179,5
Beépítés módja		nem süllyesztve beépíthető
Méreték	[mm]	55 x 60 x 35
Anyagok		PBT; PC
Kijelzők / kezelési egységek		
Kijelző	üzem / működés	1 x LED, zöld
	működés	1 x LED, sárga
	hiba	LED, piros
Tartozékok		
Szállított tételek		megerősítő konzol
		hatlapfejű csavarok: 2 x M5 x 35
		alátét: 2
Megjegyzések		
Csomagolási egység		1 db
Elektromos csatlakozás		
Elektromos csatlakozás - aljzat		
Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A; öntött test: rozsdamentes acél (1.4305 / 303)		
		
Kimenetek		
3	külső feszültség -	
4	kapcsoló kimenet 1 +	

**AS-Interface kettős inuktív érzékelő pneumatikus
működtetőkhöz**

DUAL SENSOR T5 2SI 1DO T M12

Elektromos csatlakozás - dugó

Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A; öntött test: rozsdamentes acél (1.4305 / 303)

**Csatlakozás****Elektromos csatlakozás**

1	AS-i +
3	AS-i -