




AS-Interface kettős induktív érzékelő pneumatikus működtetőkhöz

DUAL SENSOR T6 2SI 2DO T M12



- 1 érzékelő 1
2 érzékelő 2



Termékjellemzők		
Elektromos kivitel		AS-i
Kapcsolási távolság	[mm]	4
Méret	[mm]	55 x 60 x 35
Elektromos adatok		
Üzemi feszültség	[V]	26,5...31,6 DC; ("2-es osztályú tápegység" cULus szerint)
Maximális áramfelvétel AS-i-ről	[mA]	260
Integrált Watchdog		igen
Bemenetek / kimenetek		
Bemenetek és kimenetek száma		Digitális bemenetek száma: 2; Digitális kimenetek száma: 2
Bemenetek		
Digitális bemenetek száma		2



AS-Interface kettős induktív érzékelő pneumatikus működtetőkhöz

DUAL SENSOR T6 2SI 2DO T M12

Érzékelő tápellátás a kimeneteknél	AS-i
Tápellátás [V]	20...30
Rövidzárvédett digitális bemenetek	nem

Kimenetek

Elektromos kivitel	AS-i
Digitális kimenetek száma	2
Maximális áramterhelhetőség [mA] kimenetenként	100
Rövidzárlat-biztos	igen
Galvanikusan leválasztott	nem
Működtető tápkimenetek	AS-i

Érzékelési tartomány

Kapcsolási távolság [mm]	4
--------------------------	---

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet [°C]	-20...70
Védettség	IP 67

Tesztek / engedélyek

EMC	EN 50295	
	EN 61000-6-2	
MTTF [év]	310	

AS-i jellemzők

AS-i verzió	2.1
Bővített címző üzemmód	igen
AS-i profil	S-7.A.E
AS-i I/O konfiguráció [hex]	7
AS-i ID kód [hex]	A.E
AS-i tanúsítvány	75001

Mechanikai adatok

Súly [g]	178,5
Beépítés módja	nem süllyesztve beépíthető
Méreték [mm]	55 x 60 x 35
Anyagok	PBT; PC

Kijelzők / kezelési egységek

Kijelző	üzem / működés	1 x LED, zöld
	működés	1 x LED, sárga
	hiba	1 x LED, piros

Tartozékok

Szállított tételek	megerősítő konzol
	hatlapfejű csavarok: 2 x M5 x 35
	alátét: 2

Megjegyzések

Megjegyzések	Az érzékelőt úgy kell beállítani, hogy a kimenetek ne kapcsoljanak egyszerre, ha az összerhelés meghaladja a 100 mA-t.
--------------	--



AS-Interface kettős induktív érzékelő pneumatikus működtetőkhöz


DUAL SENSOR T6 2SI 2DO T M12

Csomagolási egység

1 db

Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A; öntött test: rozsdamentes acél



Ausgänge


2	kapcsoló kimenet 2 +
3	külső feszültség -
4	kapcsoló kimenet 1 +

Elektromos csatlakozás - dugó

Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A; öntött test: rozsdamentes acél



Csatlakozás



Elektrischer Anschluss

1	AS-i+
3	AS-i -