


AC2380



AS-Interface világító nyomógomb modul

AS-i Module 2BI 2LO WT/BL IP69K



Felhasználási terület		
Alkalmazás	telepítés terepre; higiénikus és nedves területeken az élelmiszeriparban	
Elektromos adatok		
Üzemi feszültség	[V]	26,5...31,6 DC
Maximális áramfelvétel AS-i-ről	[mA]	80
Bemenetek		
Érzékelő tápellátás a kimeneteknél	AS-i	
Kimenetek		
Elektromos kivitel	AS-i	
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...70
Tárolási hőmérséklet	[°C]	-40...80
Védettség	IP 67; IP 68; IP 69K	
Tesztek / engedélyek		
EMC	EN 61000-6-2	
	EN 62026-2	



AS-Interface világító nyomógomb modul

AS-i Module 2BI 2LO WT/BL IP69K

AS-i jellemzők					
AS-i verzió	2.11; 3.0				
Bővített címző üzemmód	igen				
AS-i master profil	M2; M3; M4				
AS-i profil	S-B.A.E				
AS-i I/O konfiguráció [hex]	B				
AS-i ID kód [hex]	A.E				
AS-i tanúsítvány	135301				
Adatbit kiosztása	adat bit	D0	D1	D2	D3
	LED 1 kék	DO-0	-	-	-
	LED 2 fehér	-	DO-1	-	-
	nyomógomb 1	-	-	DI-2 (NO)	-
	nyomógomb 2	-	-	-	DI-3 (NO)

Mechanikai adatok	
Súly [g]	275,6
Szerelés módja	csavaros rögzítés
Méretek [mm]	118 x 50 x 47
Anyagok	rozsdamentes acél

Kijelzők / kezelési egységek		
Kijelző	üzem / működés	LED, zöld
	hibák	LED, piros
Kezelőszervek	2	szabadon programozható háttérmegvilágítású funkciógomb

Elektromos csatlakozás	
Modulcsatlakozás	M12

Megjegyzések	
Megjegyzések	A nyomógomb-modulok (RAFI RAFIX22 típus) védelmet nyújtanak a véletlen érintkezés ellen.
Csomagolási egység	1 db

Elektromos csatlakozás	
------------------------	--



1	AS-i +
3	AS-i -