




AS-Interface világító nyomógomb modul

AS-i Module 2BI 2LO RD/GR



- 1 LED
- 2 nyomógomb 2 / LED 2
- 3 nyomógomb 1 / LED 1
- 4 feliratmező



Felhasználási terület

Alkalmazás	telepítés terepre
------------	-------------------

Elektromos adatok

Üzemi feszültség [V]	26,5...31,6 DC
Maximális áramfelvétel AS-i-ről [mA]	55

Bemenetek

Érzékelő tápellátás a kimeneteknél	AS-i
------------------------------------	------

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet [°C]	-25...60
Tárolási hőmérséklet [°C]	-40...85
Védettség	IP 67

Tesztek / engedélyek

EMC	EN 61000-6-2	
	EN 62026-2	

AS-i jellemzők

AS-i verzió	2.11; 3.0
Bővített címző üzemmód	igen
AS-i master profil	M2; M3; M4
AS-i profil	S-7.A.E



AS-Interface világító nyomógomb modul

AS-i Module 2BI 2LO RD/GR

AS-i I/O konfiguráció	[hex]	7			
AS-i ID kód	[hex]	A.E			
AS-i tanusítvány		133801			
Adatbit kiosztása	adat bit	D0	D1	D2	D3
	LED 1	DO-0	-	-	-
	LED 2	-	DO-1	-	-
	nyomógomb 1	DI-0	-	-	-
	nyomógomb 2	-	DI-1	-	-

Mechanikai adatok

Súly	[g]	133			
Szerelés módja		DIN sínre szerelhető			
Méreték	[mm]	89,6 x 46 x 45			
Anyagok		PA			

Kijelzők / kezelési egységek

Kijelző	üzem / működés	LED, zöld
	hibák	LED, piros
Kezelőszervek	2	szabadon programozható háttérmegvilágítású funkciógomb

Elektromos csatlakozás

Modulcsatlakozás	M12
------------------	-----

Megjegyzések

Csomagolási egység	1 db
--------------------	------

Elektromos csatlakozás



1	AS-i +
3	AS-i -