




AS-Interface világító nyomógomb modul

AS-i Module 2BI 2LO WT/WT



- 1 LED
- 2 nyomógomb 2 / LED 2
- 3 nyomógomb 1 / LED 1
- 4 feliratmező



Felhasználási terület

Kivitel	konfekcionálható színsapkák
Alkalmazás	telepítés terepre

Elektromos adatok

Üzemi feszültség [V]	26,5...31,6 DC
Maximális áramfelvétel AS-i-ről [mA]	55

Bemenetek

Érzékelő tápellátás a kimeneteknél	AS-i
------------------------------------	------

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet [°C]	-25...60
Tárolási hőmérséklet [°C]	-40...85
Védettség	IP 67

Tesztek / engedélyek

EMC	EN 61000-6-2	
	EN 62026-2	

AS-i jellemzők

AS-i verzió	2.11; 3.0
Bővített címző üzemmód	igen
AS-i master profil	M2; M3; M4



AS-Interface világító nyomógomb modul

AS-i Module 2BI 2LO WT/WT

AS-i profil	S-B.A.E				
AS-i I/O konfiguráció [hex]	B				
AS-i ID kód [hex]	A.E				
AS-i tanusítvány	134701				
Adatbit kiosztása	adat bit	D0	D1	D2	D3
	LED	1	2	-	-
	nyomógomb	-	-	1	2

Mechanikai adatok

Súly [g]	137,6
Szerelés módja	DIN sínre szerelhető
Méreték [mm]	89,6 x 46 x 45
Anyagok	PA

Kijelzők / kezelési egységek

Kijelző	üzem / működés	LED, zöld
	hibák	LED, piros
Kezelőszervek	2	szabadon programozható háttérmegvilágítású funkciógomb

Elektromos csatlakozás

Modulcsatlakozás	M12
------------------	-----

Tartozékok

Szállított tételek	burkolattámasz: 2
	színes betétek: 2, piros
	2, zöld
	2, sárga
	2, kék
	2, fehér
	szerelőadapter: 1

Megjegyzések

Megjegyzések	A nyomógombok (EAO type 84) védelmet biztosítanak a véletlen érintkezéssel szemben. A burkolat és a nyomógombok címkézhetők.
Csomagolási egység	1 db

Elektromos csatlakozás



1	AS-i +
3	AS-i -