

AC315A




AS-Interface kettős induktív érzékelő pneumatikus működtetőkhöz

DUAL SENSOR T4 2SI 3D

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés

Alternatív termékek: AC336A

Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!



- 1 érzékelő 1
2 érzékelő 2



Termékjellemzők

Kapcsolási távolság	[mm]	4
Méret	[mm]	55 x 60 x 35

Elektromos adatok

Üzemi feszültség	[V]	26,5...31,6 DC
Áramfelvétel	[mA]	< 40
Védelmi osztály		III

Érzékelési tartomány

Kapcsolási távolság	[mm]	4
---------------------	------	---

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet	[°C]	-10...60
Védettség		IP 5x; (robbanásveszélyes területen kívül alkalmazva: IP 67)

AC315A



AS-Interface kettős induktív érzékelő pneumatikus működtetőkhöz

DUAL SENSOR T4 2SI 3D

Csatlakozás

