




AS-Interface vezérlőszekrény modul

SmartL25 4 DI AUX T C



Felhasználási terület	
Alkalmazás	Vezérlőszekrénybe való beszerelés
Elektromos adatok	
Üzemi feszültség [V]	18...31,6 DC
Maximális áramfelvétel AS-i-ről [mA]	30
További feszültség ellátás [V]	20...30 DC; (AUX)
Max. áramfogyasztás kiegészítő tápegységről [mA]	1100; (AUX)
Bemenetek / kimenetek	
Bemenetek és kimenetek száma	Digitális bemenetek száma: 4
Bemenetek	
Digitális bemenetek száma	4
Digitális bemenetek bemeneti áramköre	PNP; (2-es típus az IEC 61131-2 szerint)
Érzékelő tápellátás a kimenetekenél	AUX
Tápellátás [V]	18...30; (DC AUX)
Bemenetek maximális teljes terhelhetősége [mA]	1000
Bemeneti áram Magas [mA]	6...10



AS-Interface vezérlőszekrény modul

SmartL25 4 DI AUX T C

Bemeneti áram Alacsony	[mA]	0...2
Magas kapcsolási szint	[V]	> 11
Rövidzárvédett digitális bemenetek		igen
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...60
Tárolási hőmérséklet	[°C]	-25...75
Max. megengedett relatív páratartalom	[%]	90; (nincs páralecsapódás)
Max. tengerszint feletti magasság	[m]	2000
Védettség		IP 20
Sorkapocs védettsége		IP 20
Szennyezési fok		2
Tesztek / engedélyek		
EMC		EN 62026-2 EN 61000-6-2 EN 61000-6-3
MTTF	[év]	336
Megjegyzés		A készüléket szigetelő áramforrásról kell meg táplálni.; Ennek a feszültségforrásnak másodlagos UL-listás biztosítékkal kell rendelkeznie (lásd a mellékelt lapot).; Alternatívaként 2. osztályba tartozó tápegység is használható az AUX meg táplálására.
AS-i jellemzők		
AS-i verzió		2.11; 3.0
AS-i címkés		címkőhüvely
Bővített címkő üzemmód		igen
AS-i master profil		M2; M3; M4
AS-i profil		S-0.A.E
AS-i I/O konfiguráció	[hex]	0
AS-i ID kód	[hex]	A.E
AS-i tanúsítvány		124404
Adatbit kiosztása		adat bit D0 D1 D2 D3 Bemenet I-1 I-2 I-3 I-4
Mechanikai adatok		
Súly	[g]	113,75
Szerelés módja		DIN sínre szerelhető
Anyagok		műanyag; PC-GF20
Kijelzők / kezelési egységek		
Kijelző	kapcsolási állapot	LED, sárga I1...I4
	üzem / működés	LED, zöld AS-i, AUX
	hibák	LED, piros
Tartozékok		
Szállított tételek		cage clamp csatlakozók
Megjegyzések		
Csomagolási egység		1 db


AS-Interface vezérlőszekrény modul

SmartL25 4 DI AUX T C

Elektromos csatlakozás

pin elosztók: 4 x ; Raszterméret: 5,0 mm

Csatlakozás



A+	AS-i +
A-	AS-i -
I+	érezékelő tápellátás +24V
I-	érezékelő tápellátás 0V
E+	külső feszülts.ellátás szenz.rész. + 24 V (AUX)
E-	külső feszülts.ellátás szenz.rész. 0 V (AUX)
I1...I4	kapcsoló bemenet érzékelő 1...4