




Alsórész AS-Interface modulhoz

ASI-MODUL-UNTERTEIL PG

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés

Alternatív termékek: AC5101  
Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!



1 rögzítő kapocs

Elektromos adatok

|                  |     |                |
|------------------|-----|----------------|
| Üzemi feszültség | [V] | 26,5...31,6 DC |
|------------------|-----|----------------|

Kimenetek

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Elektromos kivitel     | AS-i  |
| Kontakt terhelhetősége | < 4 A |

Környezeti körülmények

|                        |      |          |
|------------------------|------|----------|
| Környezeti hőmérséklet | [°C] | -25...85 |
| Védettség              |      | IP 65    |

Mechanikai adatok

|                |      |                             |
|----------------|------|-----------------------------|
| Szerelés módja |      | tartósín- és hátlapszerelés |
| Méret          | [mm] | 45 x 82,5 x 33              |
| Anyag          |      | PBT                         |

Megjegyzések

|                    |                                                        |
|--------------------|--------------------------------------------------------|
| Megjegyzések       | 4 PG kábeldimenet bármilyen T vagy kereszt leágazáshoz |
| Csomagolási egység | 1 db                                                   |

Elektromos csatlakozás

csavaros sorkapcsok: ...2,5 mm<sup>2</sup>