




Alsórész AS-Interface modulhoz

MODULE LOWER PART



1 érintkezőpinek



Elektromos adatok

Üzemi feszültség	[V]	26,5...31,6 DC
További feszültség ellátás	[V]	24 DC

Kimenetek

Elektromos kivitel	AS-i
Kontakt terhelhetősége	< 2 A

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...85
Védettség	IP 67; (használt felső résztől függően: IP 20 / IP 65 / IP 67)	

Mechanikai adatok

Súly	[g]	59,5
Szerelés módja	tartósín- és hátlapszerelés	
Méret	[mm]	45 x 80 x 20
Anyagok	PBT	

Megjegyzések

Csomagolási egység	1 db
--------------------	------

Elektromos csatlakozás

csatlakozó pinek a modul felsőrészben:

gyorsrögzítési technológia AS-i laposkábelekhöz: