


Alsórész AS-Interface modulhoz

EEMS-Base FC Addressing socket



Elektromos adatok

Üzemi feszültség [V]	26,5...31,6 DC
További feszültség ellátás [V]	24 DC

Kimenetek

Elektromos kivitel	AS-i
Kontakt terhelhetősége	< 2 A

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet [°C]	-25...85
Védettség	IP 67; (használt felső résztől függően: IP 20 / IP 65 / IP 67)

AS-i jellemzők

AS-i címzés	címzőhüvely
-------------	-------------

Mechanikai adatok

Súly [g]	61
Szerelés módja	tartósín- és hátlapszerelés
Méreték [mm]	45 x 80 x 20
Anyagok	PBT

Megjegyzések

Csomagolási egység	1 db
--------------------	------

Elektromos csatlakozás

csatlakozó pinek a modul felsőrészben:

gyorsrögzítési technológia AS-i laposkábelekhöz: