AC5013


Alsórész AS-Interface modulhoz

EEMS-Base FC Addr.-socket V2A

A termék már nem elérhető - arhív bejegyzés

Alternatív termékek: AC5015

Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!



1 érintkezőpinek
2 feliratmező
3 címzőhüvely

Elektromos adatok		
Üzemi feszültség	[V]	26,5...31,6 DC
További feszültség ellátás	[V]	24 DC
Kimenetek		
Elektromos kivitel		AS-i
Kontakt terhelhetősége		< 2 A
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...85
Védettség		IP 67; (használt felső résztől függően: IP 20 / IP 65 / IP 67)
AS-i jellemzők		
AS-i címzés		címzőhüvely
Mechanikai adatok		
Szerelés módja		tartósín- és hátlapszerelés
Méretek	[mm]	45 x 80 x 20
Anyagok		PBT; rozsdamentes acél (1.4305 / 303)
Megjegyzések		
Csomagolási egység		1 db

AC5013

Alsórész AS-Interface modulhoz

EEMS-Base FC Addr.-socket V2A

Elektromos csatlakozás

csatlakozó pinek a modul felsőrészben:

gyorsrögzítési technológia AS-i laposkábelekhez: