


Alsórész AS-Interface modulhoz

EEMS-Base FC V2A



- 1 érintkezőpinek
2 feliratmező

Elektromos adatok

Üzemi feszültség	[V]	26,5...31,6 DC
További feszültség ellátás	[V]	24 DC

Kimenetek

Elektromos kivitel	AS-i
Kontakt terhelhetősége	< 2 A

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...85
Védettség		IP 67; (használt felső résztől függően: IP 20 / IP 65 / IP 67)

Mechanikai adatok

Súly	[g]	61
Szerelés módja		tartósín- és hátlapszerelés
Méret	[mm]	45 x 80 x 20
Anyagok		PBT; rozsdamentes acél (1.4305 / 303)

Megjegyzések

Csomagolási egység	1 db
--------------------	------

Elektromos csatlakozás

csatlakozó pinek a modul felsőrészben:

gyorsrögzítési technológia AS-i laposkábelekhöz: