


Alsórész AS-Interface modulhoz

EEMS-Base FC

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés

Alternatív termékek: AC5003

Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!



1 földelő vezető

Elektromos adatok

Üzemi feszültség	[V]	26,5...31,6 DC
További feszültség ellátás	[V]	24 DC

Kimenetek

Elektromos kivitel	AS-i
Kontakt terhelhetősége	< 2 A

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...85
Védettség	IP 67; (használt felső résztől függően: IP 20 / IP 65 / IP 67)	

Mechanikai adatok

Szerelés módja		tartósín- és hátlapszerelés
Méret	[mm]	45 x 80 x 20
Anyag		PBT

Megjegyzések

Megjegyzések	javasolt csúszósarú a földelő vezetőhöz: A 2.8 x 0.5 DIN 46247 A modul alsórész olyan felsőrészrel együtt használható, ahol az M12-es dugalj 5. pinje a funkcionális földre (FE) van csatlakoztatva.
Csomagolási egység	1 db

Elektromos csatlakozás

csatlakozó pinek a modul felsőrészben:



Alsórész AS-Interface modulhoz

EEMS-Base FC

gyorsrögzítési technológia AS-i laposkábelekhez: