




Alsórész AS-Interface modulhoz

EMS-Base FC Address.socket

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés



Elektromos adatok		
Üzemi feszültség	[V]	26,5...31,6 DC
További feszültség ellátás	[V]	24 DC
Kimenetek		
Elektromos kivitel		AS-i
Kontakt terhelhetősége		< 2 A
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...85
Védettség		IP 67; (használt felső résztől függően: IP 20 / IP 65 / IP 67)
AS-i jellemzők		
AS-i címzés		címzőhüvely
Mechanikai adatok		
Szerelés módja		tartósín- és hátlapszerelés
Méret	[mm]	45 x 80 x 20
Anyag		PBT
Megjegyzések		
Megjegyzések		javasolt csúszósarú a földelő vezetőhöz: A 2.8 x 0.5 DIN 46247 A modul alsórész olyan felsőrészrel együtt használható, ahol az M12-es dugalj 5. pinje a funkcionális földre (FE) van csatlakoztatva.
Csomagolási egység		1 db

Elektromos csatlakozás

csatlakozó pinek a modul felsőrészben:



Alsórész AS-Interface modulhoz

EMS-Base FC Address.socket

gyorsrögzítési technológia AS-i laposkábelekhez: