


Alsórész AS-Interface modulhoz

EMS-BASE RC ST SET



1 rögzítő kapocs

Elektromos adatok

Üzemi feszültség	[V]	26,5...31,6 DC
------------------	-----	----------------

Kimenetek

Elektromos kivitel	AS-i
Kontakt terhelhetősége	< 4 A

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...85
Védettség		IP 65

Mechanikai adatok

Súly	[g]	115,2
Szerelés módja		tartósín- és hátlapszerelés
Anyagok		PBT

Tartozékok

Szállított tételek	lapos kábel tömítések: 2, NBR
	tömszelence: 3
	Zárósapka: 3
	hatlapú anyák: 4
Tartozékok (választható)	burkolat: AS-i modulokhoz, AC3000
	csavaros sorkapocs: AC5007

Megjegyzések

Megjegyzések	4 M20-as kábel bemenet leágazások vagy kötések készítéséhez
Csomagolási egység	1 db

AC5031



Alsórész AS-Interface modulhoz

EMS-BASE RC ST SET

Elektromos csatlakozás

csavaros sorkapcsok: ...2,5 mm²