

AC508A



AS-Interface ClassicLine modul gyorscsatlakozás technológiával

ClassicLine 4DO II 3D



Felhasználási terület	
Alkalmazás	AS-i ATEX modul
Elektromos adatok	
Üzemi feszültség [V]	26,5...31,6 DC
Maximális áramfelvétel AS-i-ről [mA]	50
Max. összes áramterhelés [A]	2
Integrált Watchdog	igen
Bemenetek / kimenetek	
Bemenetek és kimenetek száma	Digitális kimenetek száma: 4
Kimenetek	
Digitális kimenetek száma	4
Áramkör	PNP
Feszültségtartomány DC [V]	15...30; (PELV szerint; Laposkábelben keresztül)
Maximális áramterhelhetőség [mA] kimenetenként	1000; (alkalmazási kategória DC-13 (elektromágnesek vezérlése): 20 W (IEC 60947-5-1))
Rövidzárlat-biztos	igen
Galvanikusan leválasztott	igen
Környezeti körülmények	
Környezeti hőmérséklet [°C]	-10...50
Védettség	IP 50

AC508A



AS-Interface ClassicLine modul gyorscsatlakozás technológiával

ClassicLine 4DO II 3D

Tesztek / engedélyek					
ATEX eszközjelölés	 II 3D Ex tc IIIB T80°C Dc X IP50				
EMC	EN 50295				
	IEC 61000-6-2				
MTTF	[év]	211			
AS-i jellemzők					
AS-i verzió	2.11; 3.0				
AS-i címzés	címzőhüvely				
Bővített címző üzemmód	nem				
AS-i master profil	M2; M3; M4				
AS-i profil	S-8.0.E				
AS-i I/O konfiguráció	[hex]	8			
AS-i ID kód	[hex]	0.E			
AS-i tanúsítvány folyamatban	igen				
Adatbit kiosztása	adat bit	D0	D1	D2	D3
	Kimenet	1	2	3	4
	aljzat	O-1/2	O1/2 O-2	O-3/4	O-3/4 O-4
	pin	4	2 4	4	2 4
Mechanikai adatok					
Súly	[g]	228,5			
Szerelés módja	AS-i lapos kábel közvetlenül csatlakoztatható				
Anyagok	PA; vámpír csatlakozó: CuSn6 nikkelezett és ónozott				
Kijelzők / kezelési egységek					
Kijelző	üzem / működés		LED, zöld		
	hibák		LED, piros		
	működés		LED, sárga		
Elektromos csatlakozás					
Modulcsatlakozás	Laposkábelek				
Tartozékok					
Szállított tételek	alsórész				
Tartozékok (választható)	zárósapka: M12, E73004				
	behatásoktól védő ház:, E7000A				
Megjegyzések					
Megjegyzések	Mechanikai védelmet kell megvalósítani.				
	Ellenkező esetben az eszközt behatásoknak ellenálló burkolattal (E7000A) kell beépíteni.				
Csomagolási egység	1 db				


AS-Interface ClassicLine modul gyorscsatlakozás technológiával

ClassicLine 4DO II 3D

Elektromos csatlakozás

gyorsrögzítési technológia AS-i laposkábelekhez ; három irány lehetséges

Csatlakozás






AS-Interface ClassicLine modul gyorscsatlakozás
technológiával

ClassicLine 4DO II 3D

Csatlakozó: M12; kódolás: A



Kimenetek	
aljzat O-1/2	
1	nem használt
2	kapcsoló kimenet 2
3	külső feszültség AUX -
4	kapcsoló kimenet 1
5	nem használt
aljzat O-2	
1	nem használt
2	nem használt
3	külső feszültség AUX -
4	kapcsoló kimenet 2
5	nem használt
aljzat O-3/4	
1	nem használt
2	kapcsoló kimenet 4
3	külső feszültség AUX -
4	kapcsoló kimenet 3
5	nem használt
aljzat O-4	
1	nem használt
2	nem használt
3	külső feszültség AUX -
4	kapcsoló kimenet 4
5	nem használt