


Alsórész AS-Interface modulhoz

EMS-BASE RC ST



1 rögzítő kapocs

Elektromos adatok

Üzemi feszültség	[V]	26,5...31,6 DC
------------------	-----	----------------

Kimenetek

Elektromos kivitel	AS-i
Kontakt terhelhetősége	< 4 A

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...85
Védettség		IP 65

Mechanikai adatok

Súly	[g]	70,5
Szerelés módja		tartósín- és hátlapszerelés
Méret	[mm]	45 x 82,5 x 33
Anyag		PBT

Tartozékok

Tartozékok (választható)	burkolat: AS-i modulokhoz, AC3000
	csavaros sorkapocs: AC5007

Megjegyzések

Megjegyzések	4 M20-as kábel bemenet leágazások vagy kötések készítéséhez Din sínre rögzítéshez egy erre alkalmas szerszámmal (pl. csavarhúzó) húzza kifelé a rögzítő kapcsot.
Csomagolási egység	1 db

AC5101



Alsórész AS-Interface modulhoz

EMS-BASE RC ST

Elektromos csatlakozás

csavaros sorkapcsok: ...2,5 mm²