




AS-Interface ClassicLine modul gyorscsatlakozás
technológiával

ClassicLine 4SB IP67



Felhasználási terület		
Alkalmazás	telepítés terepre	
Elektromos adatok		
Üzemi feszültség	[V]	26,5...31,6 DC; ("2-es osztályú tápegység" cULus szerint)
Max. áramerhelhetőség modulonként / portonként	[A]	2; (AS-i: 2; AUX: 2)
További feszültség ellátás	[V]	15...30 DC; (AUX ; "2-es osztályú tápegység" cULus szerint)
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...70
Védettség		IP 67
Tesztek / engedélyek		
EMC	EN 50295	
	IEC 61000-6-2	
MTTF	[év]	10284
Mechanikai adatok		
Súly	[g]	152,5
Szerelés módja	AS-i lapos kábel közvetlenül csatlakoztatható	
Méreték	[mm]	103 x 45 x 44,7
Anyagok	PA; vámpír csatlakozó: CuSn6 nikkelezett és ónozott	
Elektromos csatlakozás		
Modulcsatlakozás	Laposkábelek	
Tartozékok		
Szállított tételek	alsórész	

**AS-Interface ClassicLine modul gyorscsatlakozás
technológiával**

ClassicLine 4SB IP67

Tartozékok (választható)

zárósapka: M12, E73004

Megjegyzések


Csomagolási egység

1 db

Elektromos csatlakozás

gyorsrögzítési technológia AS-i laposkábelekhez ; három irány lehetséges

Csatlakozó: M12; kódolás: A



1	AS-i +
2	külső feszültség -
3	AS-i -
4	külső feszültség +