



AS-Interface ClassicLine modul gyorscsatlakozás technológiával

ClassicLine 4DI IP67



Felhasználási terület		
Alkalmazás	telepítés terepre	
Elektromos adatok		
Üzemi feszültség	[V]	26,5...31,6 DC; ("2-es osztályú tápegység" cULus szerint)
Maximális áramfelvétel AS-i-ről	[mA]	250
Bemenetek / kimenetek		
Bemenetek és kimenetek száma	Digitális bemenetek száma: 4	
Bemenetek		
Digitális bemenetek száma	4	
Digitális bemenetek bemeneti áramköre	PNP	
Érzékelő tápellátás a kimeneteknél	AS-i	
Tápellátás	[V]	18...30; (Laposkábelen keresztül)
Bemenetek maximális teljes terhelhetősége	[mA]	200
Bemeneti áram Magas	[mA]	6...10
Bemeneti áram Alacsony	[mA]	0...2
Magas kapcsolási szint	[V]	> 11
Rövidzárvédett digitális bemenetek	igen	
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...70



AS-Interface ClassicLine modul gyorscsatlakozás
technológiával

ClassicLine 4DI IP67

Védettség	IP 67
-----------	-------

Tesztek / engedélyek

EMC	EN 50295	
	IEC 61000-6-2	
MTTF	[év]	404

AS-i jellemzők

AS-i verzió	2.11; 3.0				
AS-i címezés	címezőhüvely				
Bővített címező üzemmód	nem				
AS-i master profil	M2; M3; M4				
AS-i profil	S-0.0.E				
AS-i I/O konfiguráció	[hex]	0			
AS-i ID kód	[hex]	0.E			
Adatbit kiosztása	adat bit	D0	D1	D2	D3
	Bemenet	1	2	3	4
	aljzat	I-1	I-2	I-3	I-4
	pin	2+4	2+4	2+4	2+4

Mechanikai adatok

Súly	[g]	155,1
Szerelés módja	AS-i lapos kábel közvetlenül csatlakoztatható	
Anyagok	PA; vágópír csatlakozó: CuSn6 nikkelezett és ónozott	

Kijelzők / kezelési egységek

Kijelző	üzem / működés	LED, zöld
	hibák	LED, piros
	működés	LED, sárga

Elektromos csatlakozás

Modulcsatlakozás	Laposkábelek
------------------	--------------

Tartozékok

Szállított tételek	alsórész
Tartozékok (választható)	címzőkábel:, E70213
	zárósapka: M12, E73004

Megjegyzések

Megjegyzések	Kizárólag az E70213 címzőkábel használható.
	Ne használja más gyártó címzőkábelét.
	Nem zárható ki rövidzárlat vagy a címzőaljzat javíthatatlan sérülése.
	Ne csatlakoztassa az alábbi pontokat külső potenciálra:
	I-, I+, I1, I2, I3, I4
	A csatlakozók galvanikusan csatlakoztatva vannak az AS-i kábelre.
Csomagolási egység	1 db



AS-Interface ClassicLine modul gyorscsatlakozás technológiával

ClassicLine 4DI IP67

Elektromos csatlakozás

gyorsrögzítési technológia AS-i laposkábelekhez ; három irány lehetséges

Csatlakozó: M12; kódolás: A



	Bemenetek
1	érzékelő tápellátás L+
2+4	adatbemenet belső átkötés
3	érzékelő tápellátás L-
5	nem használt