



AS-Interface ClassicLine modul gyorscsatlakozás
technológiával

ClassicLine 4DO-Y IP67



Felhasználási terület	
Alkalmazás	telepítés terepre
Elektromos adatok	
Üzemi feszültség [V]	26,5...31,6 DC; ("2-es osztályú tápegység" cULus szerint)
Maximális áramfelvétel AS-i-ről [mA]	50
Max. összes áramterhelés [A]	4
Integrált Watchdog	igen
Bemenetek / kimenetek	
Bemenetek és kimenetek száma	Digitális kimenetek száma: 4
Kimenetek	
Digitális kimenetek száma	4
Áramkör	PNP
Feszültségtartomány DC [V]	15...30; (PELV szerint; Laposkábelben keresztül)
Maximális áramterhelhetőség [mA] kimenetenként	2000; (alkalmazási kategória DC-13 (elektromágnesek vezérlése): 40 W (IEC 60947-5-1))
Rövidzárlat-biztos	igen
Galvanikusan leválasztott	igen
Működtető tápkimenetek	AUX
Környezeti körülmények	
Környezeti hőmérséklet [°C]	-25...70
Védettség	IP 67



AS-Interface ClassicLine modul gyorscsatlakozás
technológiával

ClassicLine 4DO-Y IP67

Tesztek / engedélyek

EMC	EN 50295	
	IEC 61000-6-2	
MTTF [év]	201	

AS-i jellemzők

AS-i verzió	2.11; 3.0				
AS-i címzés	címzőhüvely				
Bővített címző üzemmód	nem				
AS-i master profil	M2; M3; M4				
AS-i profil	S-8.0.E				
AS-i I/O konfiguráció [hex]	8				
AS-i ID kód [hex]	0.E				
Adatbit kiosztása	adat bit	D0	D1	D2	D3
	Kimenet	1	2	3	4
	aljzat	O-1/2	O1/2 O-2	O-3/4	O-3/4 O-4
	pin	4	2 4	4	2 4

Mechanikai adatok

Súly [g]	183,5
Szerelés módja	AS-i lapos kábel közvetlenül csatlakoztatható
Anyagok	PA; vámpír csatlakozó: CuSn6 nikkelezett és ónozott

Kijelzők / kezelési egységek

Kijelző	üzem / működés	LED, zöld
	hibák	LED, piros
	működés	LED, sárga

Elektromos csatlakozás

Modulcsatlakozás	Laposkábelek
------------------	--------------

Tartozékok

Szállított tételek	alsórész
Tartozékok (választható)	zárósapka: M12, E73004

Megjegyzések

Csomagolási egység	1 db
--------------------	------




AS-Interface ClassicLine modul gyorscsatlakozás
technológiával

ClassicLine 4DO-Y IP67

Elektromos csatlakozás

gyorsrögzítési technológia AS-i laposkábelekhez ; három irány lehetséges

Csatlakozás



Csatlakozó: M12

	Kimenetek
	aljzat O-1/2
1	nem használt
2	kapcsoló kimenet 2
3	külső feszültség AUX -
4	kapcsoló kimenet 1
5	nem használt
	aljzat O-2
1	nem használt
2	nem használt
3	külső feszültség AUX -
4	kapcsoló kimenet 2
5	nem használt
	aljzat O-3/4
1	nem használt
2	kapcsoló kimenet 4
3	külső feszültség AUX -
4	kapcsoló kimenet 3
5	nem használt
	aljzat O-4
1	nem használt
2	nem használt
3	külső feszültség AUX -
4	kapcsoló kimenet 4
5	nem használt