




AS-Interface ClassicLine modul gyorscsatlakozás technológiával

ClassicLine 4DI-Y IP67



Felhasználási terület		
Alkalmazás		telepítés terepre
Elektromos adatok		
Üzemi feszültség	[V]	26,5...31,6 DC
Maximális áramfelvétel AS-i-ről	[mA]	250
Bemenetek / kimenetek		
Bemenetek és kimenetek száma		Digitális bemenetek száma: 4
Bemenetek		
Digitális bemenetek száma		4
Digitális bemenetek bemeneti áramköre		PNP
Érzékelő tápellátás a kimeneteknél		AS-i
Tápellátás	[V]	18...30; (DC)
Bemenetek maximális teljes terhelhetősége	[mA]	200
Bemeneti áram Magas	[mA]	6...10
Bemeneti áram Alacsony	[mA]	0...2
Magas kapcsolási szint	[V]	> 11
Rövidzárvédett digitális bemenetek		igen
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...70



AS-Interface ClassicLine modul gyorscsatlakozás
technológiával

ClassicLine 4DI-Y IP67		IP 67				
Védettség						
Tesztek / engedélyek						
EMC		EN 50295				
		IEC 61000-6-2				
MTTF		[év]	405			
AS-i jellemzők						
AS-i verzió		2.11; 3.0				
AS-i címzés		címezőhüvely				
Bővített címző üzemmód		igen				
AS-i master profil		M2; M3; M4				
AS-i profil		S-0.A.E				
AS-i I/O konfiguráció		[hex]	0			
AS-i ID kód		[hex]	A.E			
Adatbit kiosztása		adat bit	D0	D1	D2	D3
		Bemenet	1	2	3	4
		aljzat	I-1/2	I-1/2 I-2	I-3/4	I-3/4 I-4
		pin	4	2 4	4	2 4
Mechanikai adatok						
Súly		[g]	155,6			
Szerelés módja		AS-i lapos kábel közvetlenül csatlakoztatható				
Anyagok		PA; vámpír csatlakozó: CuSn6 nikkelezett és ónozott				
Kijelzők / kezelési egységek						
Kijelző		üzem / működés		LED, zöld		
		hibák		LED, piros		
		működés		LED, sárga		
Elektromos csatlakozás						
Modulcsatlakozás		Laposkábelek				
Tartozékok						
Szállított tételek		alsórész				
Tartozékok (választható)		zárósapka: M12, E73004				
Megjegyzések						
Megjegyzések		Ne csatlakoztassa az alábbi pontokat külső potenciálra:				
		I-, I+, I-1/2, I-2, I-3/4, I-4				
		A csatlakozók galvanikusan csatlakoztatva vannak az AS-i kábelre.				
		üzemi feszültség "2-es osztályú tápegység" cULus szerint				
Csomagolási egység		1 db				




AS-Interface ClassicLine modul gyorscsatlakozás
technológiával

ClassicLine 4DI-Y IP67

Elektromos csatlakozás

gyorsrögzítési technológia AS-i laposkábelekhez ; három irány lehetséges

Csatlakozás



Csatlakozó: M12

	Bemenetek
	aljzat I-1/2
1	érzékelő tápellátás L+
2	adatbemenet 2
3	érzékelő tápellátás L-
4	adatbemenet 1
5	nem használt
	aljzat I-2
1	érzékelő tápellátás L+
2	nem használt
3	érzékelő tápellátás L-
4	adatbemenet 2
5	nem használt
	aljzat I-3/4
1	tápellátás L+
2	adatbemenet 4
3	érzékelő tápellátás L-
4	adatbemenet 3
5	nem használt
	aljzat I-4
1	érzékelő tápellátás L+
2	nem használt
3	érzékelő tápellátás L-
4	adatbemenet 4
5	nem használt