




AS-Interface ClassicLine modul gyorscsatlakozás
technológiával

ClassicLine 2AO C IP67



Termékjellemzők	
Bemenetek és kimenetek száma	Analóg kimenetek száma: 2
Felhasználási terület	
Alkalmazás	telepítés terepre
Elektromos adatok	
Üzemi feszültség [V]	18...31,6 DC
Maximális áramfelvétel AS-i-ről [mA]	50
Polaritáscsere védelem	igen
További feszültség ellátás [V]	16...30 DC; (AUX)
Bemenetek / kimenetek	
Bemenetek és kimenetek száma	Analóg kimenetek száma: 2
Kimenetek	
Analóg kimenetek száma	2; (2-vezetékes, 3-vezetékes és 4-vezetékes működtetők csatlakoztatása)
Analóg áram kimenet [mA]	4...20
Max. terhelésen eső feszültség névleges áramnál [V]	10
Analóg kimenet felbontása	12 bit
Pontosság / eltérés	
Mérési hiba [a végérték %-a]	0,5
Környezeti körülmények	
Környezeti hőmérséklet [°C]	-25...70



AS-Interface ClassicLine modul gyorscsatlakozás technológiával

ClassicLine 2AO C IP67

Tárolási hőmérséklet	[°C]	-25...70
Max. megengedett relatív páratartalom	[%]	90; (nincs páralecsapódás)
Max. tengerszint feletti magasság	[m]	2000
Védettség		IP 67
Szennyezési fok		2

Tesztek / engedélyek

EMC	EN 50295	
	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-3	
MTTF	[év]	125
UL minősítés	tápellátás	Class 2

AS-i jellemzők

AS-i verzió		2.11; 3.0
Bővített címző üzemmód		nem
AS-i master profil		M3; M4
AS-i profil		S-7.3.5
AS-i I/O konfiguráció	[hex]	7
AS-i ID kód	[hex]	3.5
AS-i tanúsítvány		124001

Mechanikai adatok

Súly	[g]	183
Anyagok		PA; vámpír csatlakozó: CuSn6 nikkelezett és órozott

Kijelzők / kezelési egységek

Kijelző	analóg jel	LED, sárga Csatornák AO1...AO2
	üzem / működés	LED, zöld AS-i, AUX
	hibák	LED, piros

Elektromos csatlakozás

Modulcsatlakozás	Laposkábelek
------------------	--------------

Tartozékok

Szállított tételek	alsórész
Tartozékok (választható)	zárósapka: M12, E73004

Megjegyzések

Megjegyzések	Galvanikus leválasztás az AS-i és az AUX, illetve az AS-i és az analóg kimenetek között. Az aktuátor-áramellátás az 1-es és 3-as pinen használható az aktuátorok áramellátására.
	Háromvezetékes csatlakozás külső linken keresztül lehetséges.
Csomagolási egység	1 db


**AS-Interface ClassicLine modul gyorscsatlakozás
technológiával**

ClassicLine 2AO C IP67

Elektromos csatlakozás

gyorsrögzítési technológia AS-i laposkábelekhez ; három irány lehetséges

Csatlakozó: M12; kódolás: A



1	analóg kimenet
2	aktuátor tápellátás + 24 V
3	analóg kimenet AO +
4	aktuátor tápellátás 0 V
5	analóg kimenet AO -
5	funkcionális föld FE