




AS-Interface ClassicLine modul gyorscsatlakozás
technológiával

ClassicLine 2AI C IP67



Termékjellemzők		
Bemenetek és kimenetek száma	Analóg bemenetek száma: 2	
Felhasználási terület		
Alkalmazás	telepítés terepre	
Elektromos adatok		
Üzemi feszültség	[V]	26,5...31,6 DC
Maximális áramfelvétel AS-i-ről	[mA]	250
Polaritáscsere védelem		igen
Bemenetek / kimenetek		
Bemenetek és kimenetek száma	Analóg bemenetek száma: 2	
Bemenetek		
Érzékelő tápellátás a kimeneteknél		AS-i
Analóg bemenetek száma	2; (2- és 3-vezetékes érzékelők csatlakoztatása)	
Analóg bemenet (áram)	[mA]	4...20
Maximális feszültségesés a terhelésen a névleges feszültséghez	[V]	10
Rövidzárlat védett analóg bemenetek		igen
Analóg bemenet felbontása		12 bit



AS-Interface ClassicLine modul gyorscsatlakozás
technológiával

ClassicLine 2AI C IP67

Pontosság / eltérés		
Pontosság	0,5; (%-a a mérési tartomány végértékének; tolerancia elektromágneses interferencia hatására: < ± 1 %-a a mérési tartomány végértékének)	
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...70
Tárolási hőmérséklet	[°C]	-25...70
Max. megengedett relatív páratartalom	[%]	90; (nincs páralecsapódás)
Max. tengerszint feletti magasság	[m]	2000
Védettség	IP 67	
Tesztek / engedélyek		
EMC	EN 50295	
MTTF	[év]	174
UL minősítés	tápellátás	Class 2
AS-i jellemzők		
AS-i verzió	2.11; 3.0	
AS-i címezés	címezőhüvely	
Bővített címző üzemmód	nem	
AS-i master profil	M3; M4	
AS-i profil	S-7.3.D	
AS-i I/O konfiguráció	[hex]	7
AS-i ID kód	[hex]	3.D
Mechanikai adatok		
Súly	[g]	176
Anyagok	PA; vámpír csatlakozó: CuSn6 nikkelezett és ónozott	
Kijelzők / kezelési egységek		
Kijelző	analóg jel	LED, sárga Csatornák AI1...AI2
	üzem / működés	LED, zöld AS-i
	hibák	LED, piros
Elektromos csatlakozás		
Modulcsatlakozás	Laposkábelek	
Tartozékok		
Szállított tételek	alsórész	
Tartozékok (választható)	zárósapka: M12, E73004	
Megjegyzések		
Megjegyzések	Aktuátorok AS-i-ről történő táplálása esetén a terhelés nem haladhatja meg a 200 mA-t.	
	Az érzékelő és az AS-i hálózat között galvanikus kapcsolat van.	
	A modul kizárólag a sárga AS-i kábelben keresztül táplálható.	
Csomagolási egység	1 db	




AS-Interface ClassicLine modul gyorscsatlakozás technológiával

ClassicLine 2AI C IP67

Elektromos csatlakozás

gyorsrögzítési technológia AS-i laposkábelekhez ; három irány lehetséges

Csatlakozó: M12; kódolás: A



1	érzékelő tápellátás +24V
2	analóg bemenet AI +
3	érzékelő tápellátás 0V / analóg bemenet AI-
5	funkcionális föld