



AS-Interface ClassicLine modul gyorscsatlakozás
technológiával

ClassicLine 4DO-Y IP67 A/B



Felhasználási terület		
Kivitel	Kizárólag M4-es profilú AS-i Masterekkel történő használatra	
Alkalmazás	telepítés terepre	
Elektromos adatok		
Üzemi feszültség	[V]	26,5...31,6 DC; ("2-es osztályú tápegység" cULus szerint)
Maximális áramfelvétel AS-i-ről	[mA]	50
Max. összes áramerhelés	[A]	4
Integrált Watchdog		igen
Bemenetek / kimenetek		
Bemenetek és kimenetek száma	Digitális kimenetek száma: 4	
Kimenetek		
Digitális kimenetek száma		4
Áramkör		PNP
Feszültségtartomány DC	[V]	15...30; (PELV szerint; Laposkábelen keresztül)
Maximális áramerhelhetőség kimenetenként	[mA]	2000; (alkalmazási kategória DC-13 (elektromágnesek vezérlése): 40 W (IEC 60947-5-1))
Rövidzárlat-biztos		igen
Galvanikusan leválasztott		igen
Működtető tápkimenetek		AUX
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...70



AS-Interface ClassicLine modul gyorscsatlakozás
technológiával

ClassicLine 4DO-Y IP67 A/B
Védettség

IP 67

Tesztek / engedélyek

EMC	EN 50295	
	IEC 61000-6-2	

AS-i jellemzők

AS-i verzió	3.0				
AS-i címzés	címzőhüvely				
Bővített címző üzemmód	igen				
AS-i master profil	M4				
AS-i profil	S-7.A.7				
AS-i I/O konfiguráció [hex]	7				
AS-i ID kód [hex]	A.7				
Adatbit kiosztása	adat bit	D0	D1	D2	D3
	Kimenet	1	2	3	4
	aljzat	O-1/2	O1/2 O-2	O-3/4	O-3/4 O-4
	pin	4	2 4	4	2 4

Mechanikai adatok

Súly [g]	183
Szerelés módja	AS-i lapos kábel közvetlenül csatlakoztatható
Anyagok	PA; vámpír csatlakozó: CuSn6 nikkelezett és ónozott

Kijelzők / kezelési egységek

Kijelző	üzem / működés	LED, zöld
	hibák	LED, piros
	működés	LED, sárga

Elektromos csatlakozás

Modulcsatlakozás	Laposkábelek
------------------	--------------

Tartozékok

Szállított tételek	alsórész
Tartozékok (választható)	zárósapka: M12, E73004

Megjegyzések

Csomagolási egység	1 db
--------------------	------




AS-Interface ClassicLine modul gyorscsatlakozás
technológiával

ClassicLine 4DO-Y IP67 A/B

Elektromos csatlakozás

gyorsrögzítési technológia AS-i laposkábelekhez ; három irány lehetséges

Csatlakozás



Csatlakozó: M12

	Kimenetek
	aljzat O-1/2
1	nem használt
2	kapcsoló kimenet 2
3	külső feszültség AUX -
4	kapcsoló kimenet 1
5	nem használt
	aljzat O-2
1	nem használt
2	nem használt
3	külső feszültség AUX -
4	kapcsoló kimenet 2
5	nem használt
	aljzat O-3/4
1	nem használt
2	kapcsoló kimenet 4
3	külső feszültség AUX -
4	kapcsoló kimenet 3
5	nem használt
	aljzat O-4
1	nem használt
2	nem használt
3	külső feszültség AUX -
4	kapcsoló kimenet 4
5	nem használt