



AS-Interface ClassicLine modul gyorscsatlakozás technológiával

ClassicLine 4DI-Y AUX IP67



Felhasználási terület		
Alkalmazás	telepítés terepre	
Elektromos adatok		
Üzemi feszültség	[V]	26,5...31,6 DC; ("2-es osztályú tápegység" cULus szerint)
Maximális áramfelvétel AS-i-ről	[mA]	30
Bemenetek / kimenetek		
Bemenetek és kimenetek száma	Digitális bemenetek száma: 4	
Bemenetek		
Digitális bemenetek száma	4	
Digitális bemenetek bemeneti áramköre	PNP	
Érzékelő tápellátás a kimeneteknél	AUX	
Tápellátás	[V]	20...30; (Laposkábelen keresztül)
Bemenetek maximális teljes terhelhetősége	[mA]	1000
Bemeneti áram Magas	[mA]	6...10
Bemeneti áram Alacsony	[mA]	0...2
Magas kapcsolási szint	[V]	> 11
Rövidzárvédett digitális bemenetek	igen	
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...70



AS-Interface ClassicLine modul gyorscsatlakozás
technológiával

ClassicLine 4DI-Y AUX IP67

Védettség	IP 67
-----------	-------

Tesztek / engedélyek

EMC	EN 50295	
	IEC 61000-6-2	
MTTF [év]	225	

AS-i jellemzők

AS-i verzió	2.11; 3.0					
AS-i címzés	címzőhüvely					
Bővített címző üzemmód	igen					
AS-i master profil	M2; M3; M4					
AS-i profil	S-0.A.E					
AS-i I/O konfiguráció	[hex] 0					
AS-i ID kód	[hex] A.E					
Adatbit kiosztása	adat bit	D0	D1	D2	D3	
	Bemenet	1	2	3	4	
	aljzat	I-1/2	I-1/2 I-2	I-3/4	I-3/4 I-4	
	pin	4	2 4	4	2 4	
Paraméterbitek hozzárendelése	paraméterbit	leírás				
	P0	nem használt				
	P1	periférás hiba jelzése	: 1	aktivált	* / 0	deaktivált
	P2	nem használt				
	P3	nem használt				

Mechanikai adatok

Súly [g]	173
Szerelés módja	AS-i lapos kábel közvetlenül csatlakoztatható
Anyagok	PA; vámpír csatlakozó: CuSn6 nikkelezett és ónozott

Kijelzők / kezelési egységek

Kijelző	üzem / működés	LED, zöld Feszültség AUX > 7 V
	hibák	LED, piros AUX 15 V ± 2 V
	működés	LED, sárga

Elektromos csatlakozás

Modulcsatlakozás	Laposkábelek
------------------	--------------

Tartozékok

Szállított tételek	alsórész
Tartozékok (választható)	zárósapka: M12, E73004

Megjegyzések

Csomagolási egység	1 db
--------------------	------




AS-Interface ClassicLine modul gyorscsatlakozás
technológiával

ClassicLine 4DI-Y AUX IP67

Elektromos csatlakozás

gyorsrögzítési technológia AS-i laposkábelekhez ; három irány lehetséges

Csatlakozás



Csatlakozó: M12

	Bemenetek
	aljzat I-1/2
1	érzékelő tápellátás L+
2	adatbemenet 2
3	érzékelő tápellátás L-
4	adatbemenet 1
5	nem használt
	aljzat I-2
1	érzékelő tápellátás L+
2	nem használt
3	érzékelő tápellátás L-
4	adatbemenet 2
5	nem használt
	aljzat I-3/4
1	tápellátás L+
2	adatbemenet 4
3	érzékelő tápellátás L-
4	adatbemenet 3
5	nem használt
	aljzat I-4
1	érzékelő tápellátás L+
2	nem használt
3	érzékelő tápellátás L-
4	adatbemenet 4
5	nem használt