




AS-Interface ClassicLine modul gyorscsatlakozás technológiával

ClassicLine 4DI IP67 A/B-Slave



Felhasználási terület		
Alkalmazás	telepítés terepre	
Elektromos adatok		
Üzemi feszültség	[V]	26,5...31,6 DC; ("2-es osztályú tápegység" cULus szerint)
Maximális áramfelvétel AS-i-ről	[mA]	250
Bemenetek / kimenetek		
Bemenetek és kimenetek száma	Digitális bemenetek száma: 4	
Bemenetek		
Digitális bemenetek száma	4	
Digitális bemenetek bemeneti áramköre	PNP	
Érzékelő tápellátás a kimeneteknél	AS-i	
Tápellátás	[V]	18...30; (Laposkábelen keresztül)
Bemenetek maximális teljes terhelhetősége	[mA]	200
Bemeneti áram Magas	[mA]	6...10
Bemeneti áram Alacsony	[mA]	0...2
Magas kapcsolási szint	[V]	> 11
Rövidzárvédett digitális bemenetek	igen	
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...70



AS-Interface ClassicLine modul gyorscsatlakozás technológiával

ClassicLine 4DI IP67 A/B-Slave

Védettség

IP 67

Tesztek / engedélyek

EMC	EN 50295	
	IEC 61000-6-2	

AS-i jellemzők

AS-i verzió	2.11; 3.0				
AS-i címzés	címzőhüvely				
Bővített címző üzemmód	igen				
AS-i master profil	M2; M3; M4				
AS-i profil	S-0.A.E				
AS-i I/O konfiguráció [hex]	0				
AS-i ID kód [hex]	A.E				
Adatbit kiosztása	adat bit	D0	D1	D2	D3
	Bemenet	1	2	3	4
	aljzat	I-1	I-2	I-3	I-4
	pin	2+4	2+4	2+4	2+4

Mechanikai adatok

Súly [g]	155,9
Szerelés módja	AS-i lapos kábel közvetlenül csatlakoztatható
Anyagok	PA; vámpír csatlakozó: CuSn6 nikkelezett és ónozott

Kijelzők / kezelési egységek

Kijelző	üzem / működés	LED, zöld
	hibák	LED, piros
	működés	LED, sárga

Elektromos csatlakozás

Modulcsatlakozás	Laposkábelek
------------------	--------------

Tartozékok

Szállított tételek	alsórész
Tartozékok (választható)	címzőkábel: E70213
	zárósapka: M12, E73004

Megjegyzések

Megjegyzések	Ne csatlakoztassa az alábbi pontokat külső potenciálra: I-, I+, I1, I2, I3, I4
	A csatlakozók galvanikusan csatlakoztatva vannak az AS-i kábelre.
Csomagolási egység	1 db




AS-Interface ClassicLine modul gyorscsatlakozás technológiával

ClassicLine 4DI IP67 A/B-Slave

Elektromos csatlakozás

gyorsrögzítési technológia AS-i laposkábelekhez: ; három irány lehetséges

Csatlakozó: M12; kódolás: A



	aljzat M12
1	érezkelő tápellátás I+
2+4	adatbemenet belső átkötés
3	érezkelő tápellátás I-
5	nem használt