



AS-Interface ClassicLine modul gyorscsatlakozás technológiával

ClassicLine 4DI-Y NPN IP67



Felhasználási terület		
Alkalmazás		telepítés terepre
Elektromos adatok		
Üzemi feszültség	[V]	26,5...31,6 DC
Maximális áramfelvétel AS-i-ről	[mA]	250
Bemenetek / kimenetek		
Bemenetek és kimenetek száma		Digitális bemenetek száma: 4
Bemenetek		
Digitális bemenetek száma		4
Digitális bemenetek bemeneti áramköre		NPN
Érzékelő tápellátás a kimeneteknél		AS-i
Tápellátás	[V]	18...27; (Laposkábelben keresztül)
Bemenetek maximális teljes terhelhetősége	[mA]	200
Bemeneti áram Magas	[mA]	> 6
Bemeneti áram Alacsony	[mA]	< 2
Magas kapcsolási szint	[V]	> 11
Rövidzárvédett digitális bemenetek		igen
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...50



AS-Interface ClassicLine modul gyorscsatlakozás
technológiával

ClassicLine 4DI-Y NPN IP67

Védettség	IP 67
-----------	-------

Tesztek / engedélyek

EMC	EN 50295	
	IEC 61000-6-2	
MTTF [év]	378	

AS-i jellemzők

AS-i verzió	2.11; 3.0				
AS-i címzés	címzőhüvely				
Bővített címző üzemmód	igen				
AS-i master profil	M2; M3; M4				
AS-i profil	S-0.A.E				
AS-i I/O konfiguráció	[hex]	0			
AS-i ID kód	[hex]	A.E			
Adatbit kiosztása	adat bit	D0	D1	D2	D3
	Bemenet	1	2	3	4
	aljzat	I-1/2	I-1/2 I-2	I-3/4	I-3/4 I-4
	pin	4	2 4	4	2 4

Mechanikai adatok

Súly [g]	168
Szerelés módja	AS-i lapos kábel közvetlenül csatlakoztatható
Anyagok	PA; vámpír csatlakozó: CuSn6 nikkelezett és ónozott

Kijelzők / kezelési egységek

Kijelző	üzem / működés	LED, zöld
	hibák	LED, piros
	működés	LED, sárga

Elektromos csatlakozás

Modulcsatlakozás	Laposkábelek
------------------	--------------

Tartozékok

Szállított tételek	alsórész
Tartozékok (választható)	zárósapka: M12, E73004

Megjegyzések

Megjegyzések	Ne csatlakoztassa az alábbi pontokat külső potenciálra: I-, I+, I-1/2, I-2, I-3/4, I-4 A csatlakozók galvanikusan csatlakoztatva vannak az AS-i kábelre. üzemi feszültség "2-es osztályú tápegység" cULus szerint
Csomagolási egység	1 db




AS-Interface ClassicLine modul gyorscsatlakozás
technológiával

ClassicLine 4DI-Y NPN IP67

Elektromos csatlakozás

gyorsrögzítési technológia AS-i laposkábelekhez ; három irány lehetséges

Csatlakozás



Csatlakozó: M12

	Bemenetek
	aljzat I-1/2
1	érezékelő tápellátás L+
2	adatbemenet 2
3	érezékelő tápellátás L-
4	adatbemenet 1
5	nem használt
	aljzat I-2
1	érezékelő tápellátás L+
2	nem használt
3	érezékelő tápellátás L-
4	adatbemenet 2
5	nem használt
	aljzat I-3/4
1	tápellátás L+
2	adatbemenet 4
3	érezékelő tápellátás L-
4	adatbemenet 3
5	nem használt
	aljzat I-4
1	érezékelő tápellátás L+
2	nem használt
3	érezékelő tápellátás L-
4	adatbemenet 4
5	nem használt