


A termék már nem elérhető - archív bejegyzés



1 6 Kimenetek PG tömszelencével

**Elektromos adatok**

Üzemi feszültség [V]	26,5...31,6 DC
Áramfelvétel [mA]	< 240
Polaritáscsere védelem	igen
Integrált Watchdog	igen

Bemenetek / kimenetek

Bemenetek és kimenetek száma	Digitális bemenetek száma: 4
------------------------------	------------------------------

Bemenetek

Digitális bemenetek száma	4
Érzékelő tápellátás a kimeneteknél	AS-i / AUX
Tápellátás [V]	20...30
Bemenetek maximális teljes terhelhetősége [mA]	200
Bemeneti áram Magas [mA]	> 5
Bemeneti áram Alacsony [mA]	< 1,5
Magas kapcsolási szint [V]	> 10
Rövidzárvédett digitális bemenetek	igen



AS-Interface modul

MODULE ASI PG7/9 4E 200M

Kimenetek		
Elektromos kivitel		AS-i
Áramkör		PNP
Rövidzárlat-biztos		igen
Galvanikusan leválasztott		igen
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...80
Védettség		IP 68
Tesztek / engedélyek		
EMC	EN 50081-1	
	EN 61000-6-2	
AS-i jellemzők		
AS-i profil		S-0.0
AS-i I/O konfiguráció	[hex]	0
AS-i ID kód	[hex]	0
Mechanikai adatok		
Anyagok		PA
Kijelzők / kezelési egységek		
Kijelző	kapcsolási állapot	LED, sárga
	üzem / működés	LED, zöld
Tartozékok		
Tartozékok (választható)		PG csavarozás: 2 x PG9
		PG csavarozás: 4 x PG7
Megjegyzések		
Csomagolási egység		1 db