




IO-Link CompactLine modul

IO-Link Module 6x2 DO M12 IP67



Felhasználási terület	
Alkalmazás	I/O modulok, terepalkalmazásra
Elektromos adatok	
Üzemi feszültség [V]	18...30 DC; (US)
Áramfelvétel [mA]	50; (US)
Védelmi osztály	III
További feszültség ellátás [V]	18...30 DC; (UA)
Max. áramfogyasztás kiegészítő tápegységről [mA]	3600; (UA)
Bemenetek / kimenetek	
Bemenetek és kimenetek száma	Digitális kimenetek száma: 12
Kimenetek	
Digitális kimenetek száma	12; (6 x 2)
Kimeneti funkció	PNP
Maximális áramterhelhetőség [mA] kimenetenként	1800
Max. összes kimenet áramterhelhetőség [A]	3,6; (Max. áramterhelés kimeneti oldalanként: 1800 mA)



IO-Link CompactLine modul

IO-Link Module 6x2 DO M12 IP67

Galvanikusan leválasztott		igen	
Interfész			
Kommunikációs interfész		IO-Link	
Támogatott DeviceID-k	üzemmód	DeviceID	
	default	893	
IO-Link Device			
Átvitel típusa		COM2 (38,4 kBaud)	
IO-Link verzió		1.1	
SDCI-szabvány		IEC 61131-9	
SIO-mód		nem	
Min. folyamat ciklusidő	[ms]	5,6	
Környezeti körülmények			
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...60	
Tárolási hőmérséklet	[°C]	-25...70	
Max. megengedett relatív páratartalom	[%]	90	
Max. tengerszint feletti magasság	[m]	2000	
Védettség		IP 65; IP 67	
Védelmi besorolás (NEMA 250)		6P	
Szennyezési fok		2	
Kémiai közegek	ISO 16750-5	AA, BA, BD, HLP, CC, DB, DC, DD, CA	
	NEMA 250 5.13.1	AA	
Tesztek / engedélyek			
EMC	EN 61000-6-2		
	EN 61000-6-3		
	IEC 61131-9		
Ütésállóság	DIN EN 60068-2-27		
Rezgésállóság	DIN EN 60068-2-64		
	DIN EN 60068-2-6		
MTTF	[év]	63	
Mechanikai adatok			
Súly	[g]	303	
Méretek	[mm]	26 x 59,3 x 152	
Anyagok		ház: PA; aljzat: sárgaréz nikkelezett	
Tömítés anyaga		FKM	
Kijelzők / kezelési egységek			
Kijelző	üzem / működés	LED, zöld	
	hibák	LED, piros	
	működés	LED, sárga	
Tartozékok			
Tartozékok (választható)		Zárósapka M12	
Megjegyzések			
Csomagolási egység		1 db	



IO-Link CompactLine modul

IO-Link Module 6x2 DO M12 IP67

Elektromos csatlakozás - IO-Link

Csatlakozó: M12; kódolás: A



X1

1	+ 24 V DC (US)
2	nem használt
3	GND (US)
4	IO-Link

Elektromos csatlakozás - Kimenetek

Csatlakozó: M12; kódolás: A; Tömítés: FKM



X1.0...X1.5

1	nem használt
2	DO2
3	GND (UA)
4	DO1
5	nem használt

Elektromos csatlakozás - tápellátás

Csatlakozó: M12; kódolás: A



X31

1	+ 24 V DC (UAL)
2	GND (UAR)
3	GND (UAL)
4	+ 24 V DC (UAR)