


ANT960



RFID UHF antenna

DTRUHFA_AERWKOTN04



Elektromos adatok

Max. bemeneti teljesítmény	[mW]	1000
Működési frekvencia	[MHz]	902...928 (FCC)
Antenna csatlakozók		1; (TNC-csatlakozó)
Polarizáció		kerek
Átviteli teljesítmény ERP	[mW]	3981
Antenna nyereség	[dB]	8,5
Impedancia	[Ω]	50

Érzékelési tartomány

Látószög	[°]	65
----------	-----	----

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet	[°C]	-40...70
Tárolási hőmérséklet	[°C]	-40...85
Védettség		IP 67

Mechanikai adatok

Súly	[g]	2406,5
Ház		téglatest kialakítású
Méretek	[mm]	300 x 300 x 79
Anyagok		ház: alumínium; TNC-csatlakozó: réz / PTFE; védőburkolat: műanyag;

Megjegyzések

Csomagolási egység		1 db
--------------------	--	------