




- 1+2 programozó nyomógombok
- 3 Kijelző
- 4 DEUTSCH csatlakozó
- 5 AMP csatlakozó



Elektromos adatok	
Üzemi feszültség [V]	8...32 DC
Polaritáscsere védelem	igen
Bemenetek / kimenetek	
Kimenetek és bemenetek teljes száma	16
Bemenetek és kimenetek száma	Digitális bemenetek száma: 8; Analóg bemenetek száma: 4; Frekvencia bemenetek száma: 4; Ellenállás bemenetek száma: 4; Digitális kimenetek száma: 8



I/O modulok mobil berendezésekhez

ioControl/In 8/Out 8/DT6

Bemenetek		
Összes bemenet száma		8
Frekvencia bemenetek száma		4
Ellenállás bemenetek száma		4
Digitális bemenetek száma		8
Analóg bemenetek száma		4
Analóg bemenet (áram) [mA]		0...20
Analóg bemenet (feszültség) [V]		0...32
Kimenetek		
Összes kimenet száma		8
Digitális kimenetek száma		8
Rövidzárlat-védelem		igen
PWM kimenetek száma		8
PWM-I kimenetek száma		8
Szoftver / programozás		
Paraméterezési lehetőségek	Bemeneti/kimeneti funkciók	
PLC funkció IEC 61131-3 szerint		igen
Interfész		
CAN interfészek száma		2
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet [°C]		-40...85
Tárolási hőmérséklet [°C]		-40...85
Védettség		IP 65; IP 67
Tesztek / engedélyek		
EMC	DIN EN 61000-6-2	
	DIN EN 61000-6-4	
MTTF [év]		88
Mechanikai adatok		
Súly [g]		707,5
Szerelés módja		rögzítés csavarokkal
Méreték [mm]		234,2 x 76 x 40,5
Anyagok		PA 'üvegszál-erősítésű
Kijelzők / kezelési egységek		
Kijelző		10-szegmenses LED kijelző, piros/zöld 4-digit
Megjegyzések		
Csomagolási egység		1 db



I/O modulok mobil berendezésekhez

ioControl/In 8/Out 8/DT6

Elektromos csatlakozás - CAN interfész

CAN IN


1	GND_CAN
2	CAN1_H
3	V_CAN
4	V_CAN
5	CAN1_L
6	GND_CAN

CAN OUT

1	GND_CAN
2	CAN1_H
3	V_CAN
4	V_CAN
5	CAN1_L
6	GND_CAN


Elektromos csatlakozás - CAN interfész 2

Csatlakozó: 2 x DEUTSCH csatlakozó



Elektromos csatlakozás - bemenetek / kimenetek

Csatlakozó: 8 x DEUTSCH csatlakozó



Bemenetek Con. 1, 3, 5, 7

1	GND1
2	Bemenet
3	VBBS
4	VBBS
5	Bemenet
6	GND1

Kimenetek Con. 2, 4, 6, 8

1	GND2
2	Kimenet
3	nem használt
4	nem használt
5	Kimenet
6	GND2



I/O modulok mobil berendezésekhez

ioControl/In 8/Out 8/DT6

Elektromos csatlakozás - tápellátás / CAN interfész

X1

1	GND1
2	CAN2_L
3	GND2
4	VBBs
5	CAN2_H
6	VBB2

Elektromos csatlakozás - tápellátás / CAN interfész 1

Csatlakozó: 1 x AMP csatlakozó

