




PWM – analóg jelátalakító

R360/PWM-ANALOG-MODULE/PCB



Felhasználási terület

Kivitel	PCB modul
---------	-----------

Elektromos adatok

Üzemi feszültség [V]	24...30 DC
Áramfelvétel [mA]	< 20
Polaritáscsere védelem	igen

Bemenetek / kimenetek

Bemenetek és kimenetek száma	Analóg kimenetek száma: 1
------------------------------	---------------------------

Bemenetek

PWM bemenetek száma	1
PWM frekvencia bemenetek [Hz]	122; (24 V DC PWM jel)

Kimenetek

Analóg kimenetek száma	1
Analóg feszültség kimenet [V]	0...5

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet [°C]	-40...85
-----------------------------	----------

Mechanikai adatok

Súly [g]	37
Méreték [mm]	49 x 30 x 15

Megjegyzések

Csomagolási egység	1 db
--------------------	------

Elektromos csatlakozás

csavaros sorkapcsok: 2,5 mm²

Bemenet

piros	+24 V DC
fekete	PWM IN
kék	GND

Kimenet

fekete	0-5 V
kék	GND



Diagrammok és grafikonok

