


## GPS/GSM modem CAN interfésszel

R360/CANremote GPRS/GPS

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés

Alternatív termékek: CR3114

Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!



- 1 LED-ek
- 2 SMA aljzat GPS antenna
- 3 FME csatlakozó GSM antenna
- 4 M12 csatlakozó 5-pólusú



## Elektromos adatok

|                  |      |                          |
|------------------|------|--------------------------|
| Üzemi feszültség | [V]  | 8...32 DC                |
| Áramfelvétel     | [mA] | < 600; (Ø 210 (24 V DC)) |

## Interfész

|                       |   |
|-----------------------|---|
| CAN interfészek száma | 1 |
|-----------------------|---|

## Környezeti körülmények

|                        |                                           |          |
|------------------------|-------------------------------------------|----------|
| Környezeti hőmérséklet | [°C]                                      | -30...75 |
| Tárolási hőmérséklet   | [°C]                                      | -40...85 |
| Védettség              | IP 65; (csavaros csatlakozós eszközökhöz) |          |



## GPS/GSM modem CAN interfésszel

R360/CANremote GPRS/GPS

| Tesztek / engedélyek         |                                                             |                                              |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| EMC                          | EN 61000-4-2 ESD                                            | 6 kV érintkező kisülés / 8 kV levegő kisülés |
|                              | EN 61000-4-4 Burst                                          | 2 kV tápvonalon / 1 kV jelvonalon            |
|                              | EN 61000-4-5 Surge                                          | 0,5 kV tápvonalon                            |
|                              | EN 61000-4-6 HF vezetett                                    | 10 V                                         |
|                              | EN 61000-4-3 sugárzott HF                                   | 10 V/m 80...1000 MHz / 3 V/m 1,4...2,7 GHz   |
|                              | EN 61000-4-8                                                | 30 A/m                                       |
|                              | ISO 10605: 2008                                             | 8/15 kV / 8 kV                               |
|                              | ISO 11452-4                                                 | 60 mA 20...80 MHz / 30 V/m 80...1000 MHz     |
|                              | ISO 7637-2                                                  | 1, 2a, 2b, 3a, 3b, 4                         |
|                              | CISPR 16-2                                                  | B osztályú                                   |
|                              | CISPR 25                                                    | teljesíti                                    |
| Mechanikai adatok            |                                                             |                                              |
| Súly                         | [g]                                                         | 658                                          |
| Méret                        | [mm]                                                        | 120,5 x 126 x 42                             |
| Anyagok                      |                                                             | alumínium porbevonatú                        |
| Kijelzők / kezelési egységek |                                                             |                                              |
| Kijelző                      | státusz                                                     | 4 x LED, piros/zöld                          |
| Adatmemória                  |                                                             |                                              |
| Valós idejű óra              |                                                             | igen                                         |
| Megjegyzések                 |                                                             |                                              |
| Megjegyzések                 | Az eszközt csak csatlakoztatott antennával helyezze üzembe. |                                              |
| Csomagolási egység           |                                                             | 1 db                                         |
| Elektromos csatlakozás       |                                                             |                                              |
| Csatlakozó: 1 x M12          |                                                             |                                              |