


**Kiértékelőegység sebességfelügyelethez**

D100/250VAC/10-10K

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés



1 szerelés DIN sínre


**Termékjellemzők**

|       |                           |
|-------|---------------------------|
| Ház   | ház DIN sines szereléshez |
| Méret | [mm] 75 x 55 x 110        |

**Felhasználási terület**

|            |                                                                                                                                |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alkalmazás | impulzussorozatok univerzális kiértékelése az előírt érték meghaladása és el nem érése szempontjából; fordulatszám ellenőrzése |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Elektromos adatok**

|                                      |      |                     |
|--------------------------------------|------|---------------------|
| Névleges feszültség AC               | [V]  | < 250               |
| Névleges feszültség DC               | [V]  | 24                  |
| Névleges feszültség toleranciája     | [%]  | 10                  |
| Névleges feszültség toleranciája 2   | [%]  | 10                  |
| Névleges frekvencia AC               | [Hz] | 50...60             |
| Segédenergia az érzékelők számára DC | [V]  | 24; ( $\leq 30$ mA) |

**Bemenetek / kimenetek**

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| Bemenetek és kimenetek száma | Relé kimenetek száma: 1 |
|------------------------------|-------------------------|

**Kimenetek**

|                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| Relé kimenetek száma   | 1                        |
| Kontakt terhelhetősége | 8 A / 1250 VA / 250 V AC |

**Mérési / beállítási tartomány**

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Beállítási tartomány | [Imp/min] 10...10000 |
|----------------------|----------------------|



## Kiértékelőegység sebességfelügyelethez

D100/250VAC/10-10K

| Pontosság / eltérés          |                                                      |               |
|------------------------------|------------------------------------------------------|---------------|
| Hiszterézis                  | [Sr %-a]                                             | 5...100       |
| Reprodukálhatóság            | [Sr %-a]                                             | 1             |
| Reakcióidők                  |                                                      |               |
| Indítási késleltetés         | [s]                                                  | 0,5...15      |
| Szoftver / programozás       |                                                      |               |
| Kapcsolási pont beállítás    | finombeállítás tartományokon belül, potenciométerrel |               |
| Környezeti körülmények       |                                                      |               |
| Környezeti hőmérséklet       | [°C]                                                 | -20...70      |
| Védettség                    |                                                      | IP 40         |
| Sorkapocs védettsége         |                                                      | IP 20         |
| Mechanikai adatok            |                                                      |               |
| Ház                          | ház DIN sínes szereléshez                            |               |
| Méretek                      | [mm]                                                 | 75 x 55 x 110 |
| Anyagok                      | műanyag                                              |               |
| Kijelzők / kezelési egységek |                                                      |               |
| Kijelző                      | kapcsolási állapot                                   | LED, zöld     |
|                              | üzem / működés                                       | 1 x LED, zöld |
| Elektromos csatlakozás       |                                                      |               |
| Csatlakozás                  |                                                      |               |

