


Elektronikus megszakító

Fuse/Standard/24VDC/2x2A



- 1 feliratmező
 2 billentyű be / ki / reset állapot LED 2
 3 billentyű be / ki / reset állapot LED 1
 4 dugaszolható sorkapcsok Kimenetek 1/2



Elektromos adatok

Üzemi feszültség	[V]	SELV/PELV szerint ; "2-es osztályú tápegység" UR szerint
Névleges feszültség DC	[V]	24
Bemeneti feszültség DC	[V]	19,2...30
Védelmi osztály		III
Hálózati hiba áthidalási idő (névleges feszültség 24 V DC)	[ms]	10
Nyugalmi áram	[mA]	8
Csatornák száma		2
Névleges áram	[A]	2
Névleges áram (biztonsági elem)	[A]	2

Kimenetek

Terhelés összes kapacitása	[mF]	10
----------------------------	------	----

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...60
Tárolási hőmérséklet	[°C]	-40...70
Védettség		IP 20; (előlapon)
Szennyezési fok		2

Tesztek / engedélyek

EMC	EN 61000-6-3	zavarkibocsátás
	EN 61000-6-2	zavarállóság

Mechanikai adatok

Súly	[g]	70
------	-----	----



Elektronikus megszakító

Fuse/Standard/24VDC/2x2A

Méretek

[mm]

80 x 12,5 x 98,5

Kijelzők / kezelési egységek


Kijelző	státusz	2 x LED, piros / zöld / narancs
Kezelőszervek	2 x	nyomógomb

Elektromos csatlakozás

dugaszolható sorkapcsok:


érintkezőkar/szalag:

Csatlakozás



Diagrammok és grafikonok

kimeneti görbe



idő-áram karakterisztika