


Elektronikus megszakító

Fuse/IO-Link/24VDC/2x2A



- 1 feliratmező
 2 billentyű be / ki / reset állapot LED 2
 3 billentyű be / ki / reset állapot LED 1
 4 dugaszolható sorkapcsok Kimenetek 1/2



Elektromos adatok

Üzemi feszültség [V]	SELV/PELV szerint ; "2-es osztályú tápegység" UR szerint	
Névleges feszültség DC [V]		24
Bemeneti feszültség DC [V]		19,2...30
Védelmi osztály		III
Hálózati hiba áthidalási idő [ms] (névleges feszültség 24 V DC)		10
Nyugalmi áram [mA]		8
Csatornák száma		2
Névleges áram [A]		2
Névleges áram (biztonsági elem)		2

Kimenetek

Terhelés összes kapacitása [mF]	10
---------------------------------	----

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet [°C]	-25...60
Tárolási hőmérséklet [°C]	-40...70
Védettség	IP 20; (előlapon)
Szennyezési fok	2

Tesztek / engedélyek

EMC	EN 61000-6-3	zavarkibocsátás
	EN 61000-6-2	zavarállóság

Mechanikai adatok

Súly [g]	72,5
----------	------



Elektronikus megszakító

Fuse/IO-Link/24VDC/2x2A

Méretek

[mm]

80 x 12,5 x 98,5

Kijelzők / kezelési egységek


Kijelző	státusz	2 x LED, piros / zöld / narancs
Kezelőszervek	2 x	nyomógomb

Elektromos csatlakozás

dugaszolható sorkapcsok:


érintkezőkar/szalag:

Csatlakozás



Diagrammok és grafikonok

kimeneti görbe



idő-áram karakterisztika