




Elosztó modul földpotenciálhoz

Pot.Module GND/10x 2.5mm²



- 1 feliratmező
- 2 dugaszolható sorkapocs 24 V DC



Felhasználási terület		
Kivitel	feszültség modul GND (10 x 2,5 mm²)	
Elektromos adatok		
Üzemi feszültség	[V]	18...30 DC
Névleges feszültség DC	[V]	24
Védelmi osztály		III
Maximális áramerhelhetőség	[A]	20
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...60
Tárolási hőmérséklet	[°C]	-40...70
Védettség		IP 20
Tesztek / engedélyek		
EMC	EN 61000-6-3	zavarkibocsátás
	EN 61000-6-2	zavarállóság
Mechanikai adatok		
Súly	[g]	62,5
Szerelés módja		DIN sínre szerelhető
Szerelési útmutató		a modulok sorba szerelhetőek
Méretek	[mm]	80 x 12,5 x 98,5

Elosztó modul földpotenciálhoz

Pot.Module GND/10x 2.5mm²

Elektromos csatlakozás

dugaszolható sorkapcsok:

Csatlakozás

