




Kompakt kiértékelő egység sebesség felügyelethez

DIA2010-ZROA/5-300 I/MIN OAU

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés

Alternatív termékek: DI0104

Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!



Termékjellemzők

Kimeneti funkció		záró
Kapcsolási távolság	[mm]	10
Méretek	[mm]	M30 x 1,5 / L = 81

Felhasználási terület

Alkalmazás	forgó és egyenes mozgások egyszerű kiértékelése a fordulatszám határérték alá csökkenése szempontjából; blokkolás
------------	--

Elektromos adatok

Névleges feszültség AC	[V]	20...250
Névleges feszültség DC	[V]	20...250
Védelmi osztály		II
Polaritáscsere-védelem		nem

Kimenetek

Összes kimenet száma	1
Kimeneti funkció	záró
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V]	6,5
Minimális terhelési áram [mA]	10
Maximális szivárgó áram [mA]	2,5
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége AC [mA]	250; (350 AC (...50 °C))
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA]	100
Kapcsoló kimenet rövid idejű áramterhelhetősége [mA]	2200
Rövidzárlat-biztos	nem
Túlterhelés-védelem	nem



Kompakt kiértékelő egység sebesség felügyelethez

DIA2010-ZROA/5-300 I/MIN OAU

Érzékelési tartomány		
Kapcsolási távolság	[mm]	10
Érzékelési tartomány beállítható		nem
Mérési / beállítási tartomány		
Beállítási tartomány	[Imp/min]	5...300
Pontosság / eltérés		
Korrekciós faktor		acél: 1 / rozsdamentes acél: 0,7 / sárgaréz: 0,5 / alumínium: 0,4 / réz: 0,3
Hiszterézis	[Sr %-a]	10
Reakcióidők		
Indítási késleltetés	[s]	< 0,5
Maximális csillapítási határfrekvencia	[Imp/min]	1500
Szoftver / programozás		
Kapcsolási pont beállítás		többfordulatú potenciométer
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...70
Védettség		IP 67
Tesztek / engedélyek		
EMC	EN 60947-5-2	
Mechanikai adatok		
Súly	[g]	257
Beépítés módja		süllyesztve beépíthető
Méret	[mm]	M30 x 1,5 / L = 81
Menet megjelölés		M30 x 1,5
Anyagok		sárgaréz speciális bevonattal; PBT
Meghúzási nyomaték	[Nm]	50
Kijelzők / kezelési egységek		
Kijelző	kapcsolási állapot	1 x LED, zöld
Elektromos csatlakozás		
Szükséges védelem		miniatűr biztosító IEC60127-2 1-es lapja szerint; ≤ 2 A; gyors működésű
Megjegyzések		
Megjegyzések		ajánlás Rövidzárlat után ellenőrizze a készülék biztonságos működését.


Kompakt kiértékelő egység sebesség felügyelethez

DIA2010-ZROA/5-300 I/MIN OAU

Elektromos csatlakozás

Kábel: 2 m, PVC; 2 x 0,5 mm²

Csatlakozás



Megjegyzés miniatűr biztosító IEC60127-2 1-es lapja szerint ≤ 2 A (gyors)

Érszínek :

BN = barna

BU = kék