DI0100


Kompakt kiértékelő egység sebesség felügyelethez

DIA3010-ZROW

A termék már nem elérhető - arhív bejegyzés

Alternatív termékek: DI0101

Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!



CE

Termékjellemzők		
Kimeneti funkció		záró
Kapcsolási távolság	[mm]	10
Méretek	[mm]	M30 x 1,5 / L = 81
Felhasználási terület		
Alkalmazás		forgó és egyenes mozgások egyszerű kiértékelése a fordulatszám határérték alá csökkenése szempontjából; blokkolás
Elektromos adatok		
Névleges feszültség AC	[V]	20...250
Áramfelvétel	[mA]	< 2,5
Polaritáscsere-védelem		nem
Kimenetek		
Összes kimenet száma		1
Kimeneti funkció		záró
Minimális terhelési áram	[mA]	6
Maximális szivárgó áram	[mA]	1,5
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége AC	[mA]	350 (...50 °C)
Kapcsoló kimenet rövid idejű áramterhelhetősége	[mA]	2200
Rövidzárlat-biztos		nem
Túlterhelés-védelem		nem
Érzékelési tartomány		
Kapcsolási távolság	[mm]	10
Érzékelési tartomány beállítható		nem

DI0100


Kompakt kiértékelő egység sebesség felügyelethez

DIA3010-ZROW

Mérési / beállítási tartomány		
Beállítási tartomány	[Imp/min]	5...300
Pontosság / eltérés		
Korrekciós faktor		acél: 1 / rozsdamentes acél: 0,7 / sárgaréz: 0,5 / alumínium: 0,4 / réz: 0,3
Hiszterézis	[Sr %-a]	10
Reakcióidők		
Indítási késleltetés	[s]	12
Maximális csillapítási határfrekvencia	[Imp/min]	1500
Szoftver / programozás		
Kapcsolási pont beállítás		többfordulatú potenciométer
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...80
Védettség		IP 67
Mechanikai adatok		
Beépítés módja		süllyesztve beépíthető
Méretek	[mm]	M30 x 1,5 / L = 81
Menet megjelölés		M30 x 1,5
Anyagok		sárgaréz speciális bevonattal; PBT
Meghúzási nyomaték	[Nm]	50
Kijelzők / kezelési egységek		
Kijelző	kapcsolási állapot	1 x LED, zöld
Megjegyzések		
Megjegyzések		ajánlás Rövidzárlat után ellenőrizze a készülék biztonságos működését.
Elektromos csatlakozás		

Kábel: 2 m, PVC; 3 x 0,5 mm²

Csatlakozás



Megjegyzés	miniatűr biztosító IEC60127-2 1-es lapja szerint ≤ 2 A (gyors)
	Érszínek :
BK =	fekete
BN =	barna
BU =	kék