


Kompakt kiértékelő egység sebesség felügyelethez

DIA3010-ZPKG/SS-000-K

Kifutó termék

Alternatív termékek: DI5023 + E30436

Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!



Termékjellemzők

Elektromos kivitel	PNP
Kimeneti funkció	záró
Kapcsolási távolság [mm]	10
Ház	menetes kialakítás
Méret	M30 x 1,5 / L = 81

Felhasználási terület

Alkalmazás	forduló és egyenes mozgások egyszerű kiértékelése a fordulatszám határérték alá csökkenése szempontjából; blokkolás
------------	---

Elektromos adatok

Névleges feszültség DC [V]	10...36
Áramfelvétel [mA]	< 15
Polaritáscsere-védelem	igen

Kimenetek

Összes kimenet száma	1
Elektromos kivitel	PNP
Kimeneti funkció	záró
Kapcsoló kimenet maximális feszültsége DC [V]	2,5
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA]	250
Kapcsoló kimenet rövid idejű áramterhelhetősége [mA]	250



Kompakt kiértékelő egység sebesség felügyelethez

DIA3010-ZPKG/SS-000-K

Rövidzárlat-biztos		igen
Túlterhelés-védelem		igen
Érzékelési tartomány		
Kapcsolási távolság	[mm]	10
Érzékelési tartomány beállítható		nem
Mérési / beállítási tartomány		
Beállítási tartomány	[Imp/min]	5...300
Pontosság / eltérés		
Korrektíós faktor		acél: 1 / rozsdamentes acél: 0,7 / sárgaréz: 0,5 / alumínium: 0,4 / réz: 0,3
Hiszterézis	[Sr %-a]	10
Reakcióidők		
Indítási késleltetés	[s]	15
Maximális csillapítási határfrekvencia	[Imp/min]	15000
Szoftver / programozás		
Kapcsolási pont beállítás		többfordulatú potenciométer
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...80
Védettség		IP 67
Tesztek / engedélyek		
MTTF	[év]	898
Mechanikai adatok		
Súly	[g]	200
Ház		menetes kialakítás
Beépítés módja		süllyesztve beépíthető
Méret	[mm]	M30 x 1,5 / L = 81
Menet megjelölés		M30 x 1,5
Anyagok		sárgaréz speciális bevonattal; PBT
Meghúzási nyomaték	[Nm]	50
Kijelzők / kezelési egységek		
Kijelző	kapcsolási állapot	1 x LED, zöld
Tartozékok		
Szállított tételek		A típusú szelepdugó: DIN EN 175301-803




Kompakt kiértékelő egység sebesség felügyelethez

DIA3010-ZPKG/SS-000-K

Elektromos csatlakozás

Csatlakozás



Csatlakozó: 1 x SS-dugaszoló csatlakozó