


Kompakt kiértékelő egység sebesség felügyelethez

DIA3010-YPKG

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés

Alternatív termékek: DI5021

Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!



Termékjellemzők

Elektromos kivitel	PNP
Kimeneti funkció	nyitó
Kapcsolási távolság [mm]	10
Méreték [mm]	M30 x 1,5 / L = 81

Felhasználási terület

Alkalmazás	forgó és egyenes mozgások egyszerű kiértékelése a fordulatszám határérték alá csökkenése szempontjából; blokkolás
------------	--

Elektromos adatok

Névleges feszültség DC	[V]	10...36
Áramfelvétel	[mA]	< 15
Polaritáscsere-védelem		igen

Kimenetek

Összes kimenet száma	1
Elektromos kivitel	PNP
Kimeneti funkció	nyitó
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V]	2,5
Kapcsoló kimenet állandó áramerhelhetősége DC [mA]	250
Kapcsoló kimenet rövid idejű áramerhelhetősége [mA]	250
Rövidzárlat-biztos	igen
Túlterhelés-védelem	igen

Érzékelési tartomány


Kapcsolási távolság	[mm]	10
---------------------	------	----



Kompakt kiértékelő egység sebesség felügyelethez

DIA3010-YPKG

Érzékelési tartomány beállítható		nem	
Mérési / beállítási tartomány			
Beállítási tartomány		[Imp/min]	5...300
Pontosság / eltérés			
Korrektíós faktor		acél: 1 / rozsdamentes acél: 0,7 / sárgaréz: 0,5 / alumínium: 0,4 / réz: 0,3	
Hiszterézis		[Sr %-a]	10
Reakcióidők			
Indítási késleltetés		[s]	15
Maximális csillapítási határfrekvencia		[Imp/min]	15000
Szoftver / programozás			
Kapcsolási pont beállítás		többfordulatú potenciométer	
Környezeti körülmények			
Környezeti hőmérséklet		[°C]	-25...80
Védettség		IP 67	
Mechanikai adatok			
Súly		[g]	256,6
Beépítés módja		süllyesztve beépíthető	
Méret		[mm]	M30 x 1,5 / L = 81
Menet megjelölés		M30 x 1,5	
Anyagok		sárgaréz speciális bevonattal; PBT	
Meghúzási nyomaték		[Nm]	50
Kijelzők / kezelési egységek			
Kijelző		kapcsolási állapot	1 x LED, zöld
Elektromos csatlakozás			
Kábel: 2 m, PVC; 3 x 0,5 mm²			
Csatlakozás			



Érszínek :
 BK = fekete
 BN = barna
 BU = kék