




Kompakt kiértékelő egység sebesség felügyelethez

DGA4012-WPKG/US



- 1 LED 3 x
- 2 beállító nyomógomb



Termékjellemzők		
Elektromos kivitel		PNP
Kimeneti funkció		záró / nyitó; (paraméterezhető)
Kapcsolási távolság	[mm]	12
Ház		menetes kialakítás
Méretek	[mm]	M18 x 1 / L = 68
Felhasználási terület		
Különleges tulajdonságok		Aranyozott érintkező
Alkalmazás		forgó és egyenes mozgások kiértékelése a fordulatszám határérték alá csökkenése szempontjából; blokkolás
Elektromos adatok		
Névleges feszültség DC	[V]	10...36
Áramfelvétel	[mA]	< 15
Védelmi osztály		II
Polaritáscsere védelem		igen
Kimenetek		
Elektromos kivitel		PNP
Kimeneti funkció		záró / nyitó; (paraméterezhető)
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC	[V]	2,5
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC	[mA]	250; (Impulzuskimenet: 15)
Rövidzárlat-védelem		igen
Rövidzárlat elleni védelem típusa		ütemezett
Túlterhelés-védelem		igen
Érzékelési tartomány		
Kapcsolási távolság	[mm]	12
Érzékelési tartomány beállítható		nem



Kompakt kiértékelő egység sebesség felügyelethez

DGA4012-WPKG/US

Mérési / beállítási tartomány		
Beállítási tartomány	[Imp/min]	3...6000
Mérési elv		induktív
Pontosság / eltérés		
Korrekciós faktor		acél: 1 / rozsdamentes acél: 0,8 / sárgaréz: 0,5 / alumínium: 0,4 / réz: 0,3
Hiszterézis	[Sr %-a]	10
Reakcióidők		
Indítási késleltetés	[s]	0...15
Maximális csillapítási határfrekvencia	[Imp/min]	18000
Szoftver / programozás		
Kapcsolási pont beállítás		Teach funkció
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-20...80
Védettség		IP 67
Tesztek / engedélyek		
EMC	EN 60947-5-2	
MTTF	[év]	1031
UL minősítés	tápellátás	Class 2
Mechanikai adatok		
Súly	[g]	67,5
Ház		menetes kialakítás
Beépítés módja		nem süllyesztve beépíthető
Méretek	[mm]	M18 x 1 / L = 68
Menet megjelölés		M18 x 1
Anyagok		rozsdamentes acél (1.4571/316Ti); PBT
Meghúzási nyomaték	[Nm]	35
Kijelzők / kezelési egységek		
Kijelző	kapcsolási állapot	1 x LED, sárga
	üzem / működés	1 x LED, zöld
Elektromos csatlakozás		


Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A; Érintkezők: aranyozott



Kompakt kiértékelő egység sebesség felügyelethez

DGA4012-WPKG/US

Csatlakozás



- 2: Impulzuskimenet Az impulzussorozat a csillapítás frekvenciájának felel meg
4: kapcsoló kimenet beállítható