


Monitor

MONITOR/AL-3 /110-240VAC/DC

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés

Alternatív termékek: DL2503

Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!



- 1 LCD kijelző
2 programozó nyomógombok
3 LED



Termékjellemzők

Ház	ház DIN sínes szereléshez
Méretek [mm]	78 x 45 x 120

Felhasználási terület

Alkalmazás	2-csatornás határérték kapcsoló analóg standardjelekhez
------------	---

Elektromos adatok

Névleges feszültség AC [V]	110...240
Névleges feszültség DC [V]	27
Névleges feszültség toleranciája [%]	< 10
Névleges feszültség toleranciája 2 [%]	20...10
Névleges frekvencia AC [Hz]	50...60
Teljesítményfelvétel [W]	5

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet [°C]	-25...60
Védettség	IP 50
Sorkapocs védettsége	IP 20

Tesztek / engedélyek

EMC	EN 61010: 1993 + A2: 1995	
	EMV 89/336/EWG	
	EN 50081-1	
	EN 61000-6-2	



Monitor

MONITOR/AL-3 /110-240VAC/DC

Mechanikai adatok		
Súly	[g]	0,354
Ház		ház DIN sines szereléshez
Méret	[mm]	78 x 45 x 120
Anyagok		műanyag
Kijelzők / kezelési egységek		
Kijelző	kapcsolási állapot	LED, zöld
		LCD kijelző
Elektromos csatlakozás		
dupla sorkapcsok: 2 x ...2,5 mm ² ; AWG 14		
1	24 V DC tápfeszültség (L–)	
2	24 V DC tápfeszültség (L+)	
3	áramellátás tranzisztorkimenetek (L+)	
4	analóg bemenet GND	
5	analóg bemenet In1 (0/4...20 mA)	
6	analóg bemenet In2 (0/4...20 mA)	
7	AC tápfeszültség (L1)	
8	AC tápfeszültség (N)	
9	nem használt	
10	24 V DC érzékelő tápellátás (L+)	
11	24 V DC érzékelő tápellátás (L–)	
12	tranzisztorkimenet jel felügyelet pnp	
13	relé Out1 közös	
14	relé Out1 záró	
15	relé Out1 nyitó	
16	tranzisztorkimenet Out1 pnp	
17	kioldás 1/2 pnp (+ 24 V DC)	
18	reset 1/2 pnp (+ 24 V DC)	
19	relé Out2 közös	
20	relé Out2 záró	
21	relé Out2 nyitó	
22	analóg kimenet Out3 0/4...20 mA (+)	
23	analóg kimenet Out3 0/4...20 mA (–)	
24	tranzisztorkimenet Out2 pnp	