




Kapcsolóerősítő

N605/230VAC/0,8A

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés

Alternatív termékek: DN1020

Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!



Elektromos adatok		
Névleges frekvencia AC	[Hz]	47...63
Kimeneti feszültség	[V]	szabályozott
Kimeneti feszültség tolerancia	[%]	5
Max. kimeneti áram min. kimeneti feszültségnél	[A]	0,8
Kimeneti áramkörök száma		1
Kimenetek		
Rövidzárlat-védelem		igen
Túlterhelés-védelem		igen
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	0...50
Védettség		IP 40
Mechanikai adatok		
Anyagok		műanyag
Kijelzők / kezelési egységek		
Kijelző	kimeneti feszültség	2 x LED, zöld
Megjegyzések		
Csomagolási egység		1 db



Kapcsolóerősítő

N605/230VAC/0,8A

Elektromos csatlakozás

sorkapocs: ...4 mm²

Csatlakozás

