

DN0001



Kapcsolóerősítő

N600/230VAC/0,1A

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés

Alternatív termékek: DN0210

Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!

No scale drawing available



Termékjellemzők

Ház ház DIN sines szereléshez

Felhasználási terület

Alkalmazás Tápegység és jelkiértékelés

Elektromos adatok

Névleges feszültség AC	[V]	< 230
Névleges feszültség toleranciája	[%]	10
Névleges feszültség toleranciája 2	[%]	10
Névleges frekvencia AC	[Hz]	47...63
Segédenergia az érzékelők számára DC	[V]	24; (± 5 %, ≤ 100 mA)

Bemenetek / kimenetek

Bemenetek és kimenetek száma Relé kimenetek száma: 1

Kimenetek

Relé kimenetek száma 1
Kontakt terhelhetősége 8 A / 1250 VA / 250 V AC

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet [°C] 0...50
Védettség IP 40



Kapcsolóerősítő

N600/230VAC/0,1A

Sorkapocs védettsége	IP 20
----------------------	-------

Mechanikai adatok

Súly	[g]	0,43
Ház	ház DIN sines szereléshez	
Anyagok	műanyag	

Kijelzők / kezelési egységek

Kijelző	kapcsolási állapot	LED, piros
	üzem / működés	1 x LED, zöld

Elektromos csatlakozás

sorkapcsok: ...4 mm²

Csatlakozás

