



A termék már nem elérhető - archív bejegyzés

Alternatív termékek: DN0210

Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!

No scale drawing available



## Termékjellemzők

|     |                           |
|-----|---------------------------|
| Ház | ház DIN sines szereléshez |
|-----|---------------------------|

## Felhasználási terület

|            |                             |
|------------|-----------------------------|
| Alkalmazás | Tápegység és jelkiértékelés |
|------------|-----------------------------|

## Elektromos adatok

|                                      |      |                                          |
|--------------------------------------|------|------------------------------------------|
| Névleges feszültség AC               | [V]  | < 110                                    |
| Névleges feszültség toleranciája     | [%]  | 10                                       |
| Névleges feszültség toleranciája 2   | [%]  | 10                                       |
| Névleges frekvencia AC               | [Hz] | 47...63                                  |
| Segédenergia az érzékelők számára DC | [V]  | 24; ( $\pm 5\%$ , $\leq 100\text{ mA}$ ) |

## Bemenetek / kimenetek

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| Bemenetek és kimenetek száma | Relé kimenetek száma: 1 |
|------------------------------|-------------------------|

## Kimenetek

|                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| Relé kimenetek száma   | 1                        |
| Kontakt terhelhetősége | 8 A / 1250 VA / 250 V AC |

## Környezeti körülmények

|                        |      |        |
|------------------------|------|--------|
| Környezeti hőmérséklet | [°C] | 0...50 |
| Védettség              |      | IP 40  |



## Kapcsolóerősítő

N600/110VAC/0,1A

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Sorkapocs védettsége | IP 20 |
|----------------------|-------|

### Mechanikai adatok

|         |                           |       |
|---------|---------------------------|-------|
| Súly    | [g]                       | 430,4 |
| Ház     | ház DIN sines szereléshez |       |
| Anyagok | műanyag                   |       |

### Kijelzők / kezelési egységek

|         |                    |               |
|---------|--------------------|---------------|
| Kijelző | kapcsolási állapot | LED, piros    |
|         | üzem / működés     | 1 x LED, zöld |

### Elektromos csatlakozás

sorkapocs: ...4 mm<sup>2</sup>

### Csatlakozás

