



A termék már nem elérhető - archív bejegyzés

Alternatív termékek: DN0200

Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!

No scale drawing available



Termékjellemzők

Ház	ház DIN sines szereléshez
-----	---------------------------

Felhasználási terület

Alkalmazás	Tápegység és jelkiértékelés
------------	-----------------------------

Elektromos adatok

Névleges feszültség AC	[V]	< 230
Névleges feszültség toleranciája	[%]	10
Névleges feszültség toleranciája 2	[%]	10
Névleges frekvencia AC	[Hz]	47...63
Segédenergia az érzékelők számára DC	[V]	24; ($\pm 5\%$, $\leq 40\text{ mA}$)

Kimenetek

Kontakt terhelhetősége	4 A / 625 VA / 250 V AC
------------------------	-------------------------

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet	[°C]	0...50
Védettség		IP 40
Sorkapocs védettsége		IP 20

Mechanikai adatok

Ház	ház DIN sines szereléshez
Anyagok	műanyag

DN0202



Kapcsolóerősítő

N600/230VAC/0,08A

Kijelzők / kezelési egységek

Kijelző	kapcsolási állapot	LED, zöld
	üzem / működés	1 x LED, zöld

Elektromos csatlakozás

sorkapocs: ...4 mm²

Csatlakozás